


TW-R4-22-B320
HF标签 – 玻璃标签



技术数据

型号	TW-R4-22-B320
货号	100014936
标记产品	玻璃载码体, 适用于高压环境
数据传输	电感耦合
技术	HF RFID
工作频率	13.56 MHz
无线通讯与协议标准	ISO 15693 NFC Typ 5
设计	硬标签, R4-22
外壳材料	玻璃
感应面材料	玻璃, 玻璃
防护等级	IP68
静压	10 bar
包装数量	1

技术数据

型号	TW-R4-22-B320
货号	100014936
标记产品	玻璃载码体, 适用于高压环境
数据传输	电感耦合
技术	HF RFID
工作频率	13.56 MHz
存储形式	EEPROM
芯片	NXP I-Code SLIX2
存储容量	320 字节
功能	读/写
用户存储容量	316 字节
可对标签中的数据实现受密码保护的访问 (读/写设备中的固件需为Xv98或更高版本)	



特点

- EEPROM，内存大小320字节

功能原理

HF读写设备以13.56 MHz的频率工作，可形成一个传输区域，该传输区域的大小(0...500 mm)各不相同，具体由读写头和所用的标签共同决定。
此处所述读/写距离是指在实验室条件下，不考虑周围材料造成的任何影响而得出的标准值。安装在金属内和金属上的标签具有不同的读写距离。
由于部件公差、安装条件、周围环境和材料品质（特别是金属）的影响，读写距离可能有所偏离，最多会降低30%。
因此，在真实运行条件下进行应用测试是非常重要的（特别是要进行即时读写时）！

技术数据

读操作次数	无限
写操作次数	10 ⁵
标准读数时间	2 ms/字节
标准写入时间	3 ms/字节
无线通讯与协议标准	ISO 15693 NFC Typ 5
到金属最小距离	10 mm
读/写访问期间的温度	-25...+70 °C
温度超出检测范围	-40...+140 °C
	90 °C, 1 × 1000小时
	120 °C, 1 × 100小时
	140 °C, 1 × 10小时
设计	硬标签, R4-22
直径	4 mm
外壳材料	玻璃
感应面材料	玻璃, 玻璃
防护等级	IP68
静压	10 bar
包装数量	1