


DW250-70-7E-H1441  
针脚4传感器输出



技术数据

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| 型号                 | DW250-70-7E-H1441       |
| 货号                 | 1544531                 |
| 标记产品               | 图尔克修改版描述：以前为DW...-H1141 |
| 常用数据               |                         |
| 测量范围               | 250 mm                  |
| 线性度                | ≤ 0.1 %                 |
| 输出类型               | 模拟                      |
| 电气数据               |                         |
| 工作电压U <sub>B</sub> | 12...30 VDC             |
| 断线/反极性保护           | 是                       |
| 输出性能               | 4针, 模拟量输出               |
| 电流输出               | 4...20 mA               |
| 机械数据               |                         |
| 设计                 | 拉丝                      |
| 外壳材料               | 镀铝铝                     |
| 最小焦距               | 6.8 N                   |
| 最大焦距               | 7.9 N                   |
| 最大增速               | 8 m/s                   |
| 最大牵引加速度            | 200 m/s <sup>2</sup>    |
| 线缆材质               | 不锈钢型                    |
| 电气连接               | 接插件, M12 × 1            |
| 环境条件               |                         |
| 工作温度               | -20...+60 °C            |
| 防护等级               | IP65                    |

特点

- 测量范围可达250 mm
- M12接插件
- 防护等级：IP65 ( 编码器 )
- 4...20 mA模拟量输出
- 供电电压12...30 VDC

接线图



|      |                 |   |       |   |   |   |   |   |   |
|------|-----------------|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| 信号   | +U <sub>B</sub> | - | 模拟量输出 | - | - | - | - | - | - |
| 管脚配置 | 1               | 2 | 3     | 4 | - | - | - | - | - |

附件

|          |         |
|----------|---------|
| RDR-1    | 1544753 |
| 铝制拉绳式编码器 |         |

