

BI15U-M30-VP6X-H1141

电感式传感器 – 开关距离扩展





技术数据

型号	BI15U-M30-VP6X-H1141
货号	1634944
常用数据	
额定开关距离	15 mm
安装条件	齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
重复精度	$\leq 2 \text{ \% 满量程}$
温度漂移	$\leq \pm 10 \text{ \%}$
	$\leq \pm 15 \text{ \%}, -25 \text{ }^\circ\text{C} \leq +70 \text{ }^\circ\text{C}$
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10 \text{ \% } U_{Bmax}$
额定直流工作电流 I_o	$\leq 200 \text{ mA}$
空载电流	$\leq 15 \text{ mA}$
漏电流	$\leq 0.1 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_o 时的压降	$\leq 1.8 \text{ V}$
断线/反极性保护	是/是
输出性能	4线, 互补触点, PNP
直流磁场稳定性	300 mT
交流电磁场稳定性	300 mT _{ss}
防护等级	IP68
开关频率	1 kHz
机械数据	
设计	螺纹, M30 x 1.5

特点

- M30 × 1.5螺纹管
- 铜镀铬
- 全金属检测衰减系数恒为1
- 防护等级IP68
- 抗磁场干扰
- 最大开关距离
- 嵌入式安装
- 4线直流, 10...30 VDC
- 可转换触点, pnp输出
- M12 x 1接插件

接线图



功能原理

电感式传感器采用无磨损和非接触的设计方式来检测金属物体。由于它特殊的多线圈的设计,使得uprox+传感器拥有相当多的优势。它们拥有最佳的开关距离、最高的灵活性和操作可靠性以及高效的标准化,尽显卓越不凡。

技术数据

尺寸	62 mm
外壳材料	金属, CuZn, 镀铬
感应面材料	塑料, LCP
外壳螺母的最大拧紧扭矩	75 Nm
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-30...+85 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68
MTTF	874 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明

安装说明/描述

The image contains four technical diagrams illustrating different installation methods for a sensor. 1. Top left: A side view of a square sensor plate with a central circular hole. A dimension line labeled 'T' indicates the thickness of the plate. 2. Top right: A cross-sectional view of a sensor plate mounted on a surface. A dimension line labeled 'D' indicates the depth of the mounting hole. 3. Middle: Two L-shaped sensor plates being mounted onto a rectangular plate. A dimension line labeled 'G' indicates the distance between the mounting points. 4. Bottom: A sensor plate with two mounting holes is shown being installed onto a rectangular plate. Dimension lines indicate 'W' (width of the plate), 'D' (distance between mounting holes), and 'S' (distance from the edge to the mounting hole).

This diagram shows a cross-section of a sensor plate mounted on a surface. A dimension line labeled 'D' indicates the depth of the mounting hole.


距离D	60 mm
距离W	3 x Sn
距离T	3 x B
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
B有效面积直径	Ø 30 mm

所有齐平式可安装型uprox+螺纹圆柱形均允许沉入式安装。此类传感器允许沉入半个螺纹安装，以保证使用安全。

附件


PN-M30 6905308

M30圆柱产品冲撞保护螺母，材质：不锈钢 A2 1.4305 (AISI 303)




BST-30B 6947216

用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装夹具；材料：PA6




QM-30 6945103

快速安装支架单端封闭；材料：铜镀铬外螺纹M36 × 1.5。注意: 使用快速安装支架时，接近开关的开关距离可能更改。



MW30 6945005

用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)



BSS-30 6901319

用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的安装夹具；材料：PP

