



BI4U-MT12-AP6X-H1141/S1589 电感式传感器 – 采用 WeldGuard™ 涂层



技术数据


型号	BI4U-MT12-AP6X-H1141/S1589
货号	1634997
Special version	S1589 对应于：采用 WeldGuard™ 涂层
常用数据	
额定开关距离	4 mm
安装条件	齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
重复精度	$\leq 2 \text{ \% 满量程}$
温度漂移	$\leq \pm 10 \text{ \%}$
	$\leq \pm 15 \text{ \%}, \leq -25 \text{ }^\circ\text{C} \vee \geq +70 \text{ }^\circ\text{C}$
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10 \text{ \% } U_{Bmax}$
额定直流工作电流 I_o	$\leq 200 \text{ mA}$
空载电流	$\leq 25 \text{ mA}$
漏电流	$\leq 0.1 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_o 时的压降	$\leq 1.8 \text{ V}$
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
直流磁场稳定性	300 mT
交流电磁场稳定性	300 mT _{ss}
开关频率	3 kHz
机械数据	
设计	螺纹, M12 x 1



特点

- M12 x 1 圆柱螺纹
- 铜镀PTFE涂层
- 前盖采用特殊镀膜，耐高温和耐机械负荷
- 全金属检测衰减系数恒为1
- 防护等级IP68
- 抗磁场干扰
- 温度范围扩大
- 高开关频率
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开, pnp输出
- M12 x 1接插件

接线图



功能原理


电感式传感器采用无磨损和非接触的设计方式来检测金属物体。其已获专利的无铁氧体芯三线圈系统使得uprox Factor 1传感器拥有相当多的优势。它们能在相同的较大感应距离内检测到所有的金属，并抗磁场干扰。图尔克抗磁场干扰型传感器的外层是由热固型塑料制成。这种高科技涂层耐磨损，可承受机械应力。

技术数据

尺寸	52 mm
外壳材料	金属, CuZn, PTFE涂层
感应面材料	塑料, LCP + WeldGuard™, 灰
外壳螺母的最大拧紧扭矩	7 Nm
电气连接	接插件, M12 × 1
环境条件	
工作温度	-30...+85 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68
MTTF	874 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄色




安装说明

安装说明/描述



距离D	2 x B
距离W	3 x Sn
距离T	3 x B
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
B有效面积直径	Ø 12 mm

附件

BST-12B	6947212	用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装夹具；材料：PA6	QMT-12	6945106	快速安装支架单端封闭，外螺纹M16 × 1，材质：黄铜，带有PTFE涂层。注意: 使用快速安装支架时，接近开关的开关距离可能更改。
					
BSS-12	6901321	用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的安装夹具；材料：PP			
					

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4T-2/TXL1001	6630249	连接线缆，M12母头接插件（直式，3针），线缆长度2 m，护套材质芳纶纤维，黄色；适用温度峰值：200 °C
