


BI8U-M18-AP6X
电感式传感器 – 开关距离扩展




技术数据

型号	BI8U-M18-AP6X
货号	1644733
常用数据	
额定开关距离	8 mm
安装条件	齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
重复精度	$\leq 2\% \text{ 满量程}$
温度漂移	$\leq \pm 10\%$
	$\leq \pm 15\%, \leq -25\text{ °C} \vee \geq +70\text{ °C}$
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压 U_B	10...30 VDC
纹波电压 U_{ss}	$\leq 10\% U_{Bmax}$
额定直流工作电流 I_o	$\leq 200 \text{ mA}$
空载电流	$\leq 25 \text{ mA}$
漏电流	$\leq 0.1 \text{ mA}$
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I_o 时的压降	$\leq 1.8 \text{ V}$
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
直流磁场稳定性	300 mT
交流电磁场稳定性	300 mT _{ss}
防护等级	□
开关频率	1.5 kHz
机械数据	
设计	螺纹, M18 x 1

特点

- M18 x 1圆柱螺纹
- 铜镀铬
- 全金属检测衰减系数恒为1
- 防护等级IP68
- 抗磁场干扰
- 最大开关距离
- 嵌入式安装
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开触点, PNP输出
- 线缆连接

接线图



功能原理

电感式传感器采用无磨损和非接触的设计方式来检测金属物体。由于它特殊的多线圈的设计, 使得uprox+传感器拥有相当多的优势。它们拥有最佳的开关距离、最高的灵活性和操作可靠性以及高效的标准化, 尽显卓越不凡。

技术数据

尺寸	54 mm
外壳材料	金属, CuZn, 镀铬
感应面材料	塑料, LCP
底帽	塑料, EPTR
外壳螺母的最大拧紧扭矩	25 Nm
电气连接	线缆
线缆材质	Ø 5.2 mm, LifYY, PVC, 2 m
导体横截面	3 x 0.34 mm ²
环境条件	
工作温度	-30...+85 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP68
MTTF	874 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明

安装说明/描述

The image contains four technical diagrams illustrating different installation scenarios for a sensor. 1. Top-left: A side view of a square sensor plate with a central circular hole and a threaded rod passing through it. Dimension 'T' indicates the thickness of the plate. 2. Top-right: A cross-sectional view of a threaded rod passing through a rectangular block. Dimension 'D' indicates the diameter of the rod. 3. Middle: Two views showing a sensor plate being inserted into a rectangular block. Dimension 'G' indicates the distance between the sensor plate and the block. 4. Bottom: A detailed view of a sensor plate with two circular holes, each with a threaded rod. Dimensions 'W', 'D', and 'S' are shown. 'W' is the width of the plate, 'D' is the diameter of the holes, and 'S' is the distance between the holes.

This diagram shows a cross-section of a threaded rod passing through a rectangular block. The rod is shown with its threads, and the block is shown with a central hole. The diagram is used to illustrate the installation of the sensor into the block.


距离D	36 mm
距离W	3 x Sn
距离T	3 x B
距离S	1.5 x B
距离G	6 x Sn
B有效面积直径	Ø 18 mm

所有齐平式可安装型uprox+螺纹圆柱形均允许
沉入式安装。此类传感器允许沉入半个螺纹安
装，以保证使用安全。

附件


PN-M18 6905310

M18圆柱产品冲撞保护螺母，材质：不锈钢 A2 1.4305 (AISI 303)




BST-18B 6947214

用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装夹具；材料：PA6




QM-18 6945102

快速安装支架单端封闭；材料：铜镀铬外螺纹M24 × 1.5。注意: 使用快速安装支架时，接近开关的开关距离可能更改。



MW18 6945004

用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)



BSS-18 6901320

用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的安装夹具；材料：PP

