


TL50BLGYR2AQ
LED信号灯 – 塔灯




技术数据

型号	TL50BLGYR2AQ
货号	3032417
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	绿 黄 红灯闪烁
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启, 52 lm
颜色2特征	黄, 永久开启, 15 lm
颜色3特征	红, 闪烁, 24 lm
声信号	连续音, 92 dB
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 125 mA
工作电压U _B	21...27 VAC
交流额定工作电流	≤ 100 mA
每种灯色最大电流消耗	125 mA
蜂鸣器最大电流消耗	25 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50BL
尺寸	Ø 50 x 156.1 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑

特点

- 黑色塑料外壳
- 防护等级IP50
- EMI和RFI防护
- Farben: Grün (COL 1) / Gelb (COL 2) / Rot blinkend (COL 3)
- 工作电压：12...30 VDC 或 24 VAC 45 mA
每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN
- 蜂鸣器最大强度 92 dB

接线图



功能原理

坚固耐用的多功能塔灯TL50种类丰富，易于安装。由不同颜色的指示灯组成，不带蜂鸣。可选三种不同的光源功能（稳定，旋转，闪烁）。光源功能在类型代码中显示在颜色之后（无编号：稳定；1：旋转；2：闪烁）。良好的可视状态显示适合室内和户外应用。接线图显示pnp管脚配置。共有5种颜色，蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W)，可任意组合使用。例如：TL50GYRQ，指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。

技术数据


Window material	聚碳酸酯, 明确
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件


SMB30A	3032723
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器	



SMB30FA	3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	



SMB30SC	3052521
安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证