


WLS28-2XWW1130DXPWMQ

工作指示灯 – 线性光




技术数据

型号	WLS28-2XWW1130DXPWMQ
货号	3093906
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	线性光
发光模式	白
Color temperature	2900...+3200 K
Aperture angle degree	60 °
光束角	宽束 40-80°
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	PWM
颜色1特征	白, 永久开启, 2400 lm
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 3040 mA
Input power	36.48 W
机械数据	
级联	否
设计	方型, WLS28-2
尺寸	1173 x 28 x 21 mm
外壳材料	金属, 铝
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+70 °C
储藏温度	-40...+70 °C
相对湿度	0...90 %

特点


- 颜色：白色
- 4针M12 x 1 针座接插件
- 通过PWM输入可调光
- 供货包含安装支架 SMBWLS28RA

接线图



功能原理

高效节能的LED工作灯，非常适合工业应用。色温在6000-7100K之间（冷白色）。不同的型号，光通量会在325 至 2600 之间改变。有些工作指示灯通过（10...30VDC）供电电压控制开关,有些可直接通过按钮控制.另外，LED光源在引脚4激活一个高电平可实现调暗到其光的50%，或意味着更远的开关位置变量。在某些机型上，通过4针PWM信号的可实现连续调光的光输出。可选可级联的变种。变体有清晰或扩散的塑料窗口，还有25°的孔径角。



Light Length	Typical Current			Max. Current A
	12 VDC	24 VDC	30 VDC	
145 mm	0.33 A	0.15 A	0.12 A	0.4
285 mm	0.66 A	0.30 A	0.24 A	0.8
430 mm	1.01 A	0.46 A	0.36 A	1.2
570 mm	1.36 A	0.61 A	0.48 A	1.6
710 mm	1.75 A	0.77 A	0.60 A	2.0
850 mm	2.13 A	0.92 A	0.73 A	2.4
990 mm	2.59 A	1.08 A	0.85 A	2.8
1130 mm	3.04 A	1.24 A	0.97 A	3.2

技术数据

防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL

附件


SMBWLSMAG	3019574
-----------	---------

用于安装工作灯和传感器的磁性夹具，2件装



SMBWLS28RA	3015764
------------	---------

安装支架，弯角型，金属，用于WLS28工作灯，5毫米钻孔，随附螺钉套件



SMBWLS28SP	3088063
------------	---------

用于安装WLS28工作灯的卡扣支架



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看see www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针，线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色；cULus 认证；其他线路长度应可订货，详情参看 www.turck.com