


K50LMGYXP

LED显示 – 塔灯




技术数据

型号	K50LMGYXP
货号	3087329
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 黄
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	黄
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压	10...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	25 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K50L
尺寸	Ø 50 x 58 x 58 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C

特点

- LED灯全角度可见
- ATEX 防爆认证 II组设备,设备等级2G, 用于气体危险1区
- ATEX防爆认证, II组设备, 1D等级, 可应用于粉尘危险2区
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 防护等级 IP67 /IP69K
- 多色: 绿 (COL 1) / 黄(COL 2)
- 2 m电缆
- 工作电压10...30 VDC
- 按照设计通常只有一个颜色与设备对应。
- ATEX II 2 G认证
- 1区IIC组气体和蒸气
- ATEX II 1 D认证
- 20区IIIC组粉尘
- 在危险区域使用时, 必须遵守经批准的特殊工况

接线图




技术数据

相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, IECEx
认证	ATEX II 2 G ATEX II 1 D

附件

IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC


7580101



单通道电磁阀驱动器；符合IEC 61508
的SIL2认证；防爆型；断路和短路监
控；可拆卸螺丝端子；12.5 mm宽度；
24 VDC电源

IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC

7580105



双通道电磁阀驱动器；符合IEC 61508
的SIL2认证；防爆型；断路和短路监
控；可拆卸螺丝端子；12.5 mm宽度；
24 VDC电源