


K50PFF100KQ

Pick-to-Light – 替换传感器

定区域背景抑制型直反式传感器




技术数据

型号	K50PFF100KQ
货号	3808238
信号和显示数据	
目的	Pick-to-Light
功能	定区域背景抑制型直反式传感器
最大检测范围	100 mm
发光模式	IR
光束数量	1
开关功能	可编程
可调光	可编程
颜色1特征	RGB
特殊特性	兼容I/O模块 耐冲洗
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 150 mA
每种灯色最大电流消耗	132 mA
通信协议	IO-Link
输出性能	可编程的, PNP/NPN
输入类型	通信协议
典型响应时间	< 300 ms
IO-Link	
IO-Link特性	V 1.1
通讯模式	COM 2 (38.4 kBaud)
处理数据宽度	16 bit

特点

- Protection class IP67
- M12 × 1 male connector, 4-pin
- Fixed background suppression at 100 mm
- RGB LED显示屏
- 控制用户定义或预定义的灯色
- 闪烁功能、交替显示和双色显示、亮度检查和其他动画
- 可通过IO-Link设置参数

接线图



功能原理

K50拾放传感器适用于多种底座和部件的贴装应用。绿色工作指示灯和其他信号指示灯通过整个球顶完美呈现（具体取决于型号）。晶体管的输出端可轻松连接到为特殊任务序列而设置的系统控件。传感器的工作指示灯位于工作站所有拣货箱之中或者旁边，便于指示：1.针对特定工作步骤所拾取组件的拣货箱 2.必须遵循的组件拾取顺序。当操作员从拣货箱中取出部件时，K50可检测到拣货箱中有手并向控制单元发送信号。然后，系统检查是否拾取了正确的组件，并且根据配置以及组装顺序，关闭相应的工作指示灯并打开下一个指示灯。工作

技术数据


框架类型	Type_2_2
功能引脚4	IO-Link
最大线缆长度	20 m
包含在SIDI GSDML中	是
机械数据	
设计	半球, K50
尺寸	Ø 50 x 67.3 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	146 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, cULus认证

顺序控制提高了效率、改进了质量控制并减少了重复工作和测试费用。
因此，术语工作指示灯表示拣货箱的视觉指示器，接下来部件将从该拣货箱移除。启动用于确认移除操作，用不同的颜色指示。当工作指示灯未设置，但已伸入拣货箱，未抬起将亮起。

附件


SMB30A3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



SMB30SC3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器



SMB30FA3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

