


# TL50CGRAOSQ LED显示 – 塔灯




## 技术数据

型号	TL50CGRAOSQ
货号	3091367
<b>信号和显示数据</b>	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	绿 红
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启, 27 lm
颜色2特征	红, 永久开启, 9 lm
声信号	连续音, 99 dB
<b>电气数据</b>	
工作电压	18...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 45 mA
工作电压	21...27 VAC
每种灯色最大电流消耗	135 mA
蜂鸣器最大电流消耗	45 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 10 ms
<b>机械数据</b>	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50
尺寸	Ø 50 x 167.5 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4

## 特点

- 灰色塑料外壳
- 防止电磁干扰和高频干扰
- 防护等级IP67
- M12 × 1公头接插件
- 多色: 绿 (COL 1) / 红 (COL 2)
- 工作电压: 18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入: PNP/NPN
- 蜂鸣器: 全向、密封、连续提示音最大强度 99 dB

## 接线图



## 功能原理

TL50 塔灯在整个系统内提供高度可见的状态指示灯和明确的用户指导。由不同颜色的指示灯组成, 不带蜂鸣。可直接安装在机器上、柜子里或生产线中的监控位置。

接线图显示pnp管脚配置。有10种颜色可供选择: 蓝色 (B)、绿色 (G)、红色 (R)、黄色 (Y)、白色 (W)、青绿色 (T)、橙色 (O)、紫色 (V)、天蓝色 (S) 和品红色 (M), 它们在灯塔的类型编码标识了从灯塔底部至顶部的塔灯顺序。例如: TL50GYRQ, 指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。

## 技术数据

工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

## 附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接, 孔头 M12、直角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆, 孔头 M12、弯角; 4 针, 线缆长度: 2 m; 护套材质:PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详情参看 <a href="http://www.turck.com">www.turck.com</a>