


B-TL70DXN2-Q8
LED信号灯 – 模块化信号塔灯
带集成无线接收器的基本模块




技术数据

型号	B-TL70DXN2-Q8
货号	3094218
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
可调光	否
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	420 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 180 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL70
尺寸	Ø 70 x 47.5 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	8
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP65
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

特点


- 黑色塑料外壳
- 防护等级IP65
- 防止电磁干扰和高频干扰
- M12 × 1公头接插件, 8针
- 低温元件包含在交货中
- 工作电压:12...30 VDC
- 集成无线模块
- DX80兼容节点
- 通过DIP开关调节

接线图



功能原理

坚固耐用的多功能塔灯, 种类丰富, 易于安装。每座塔可由 5 个色彩段组成, 还可选配蜂鸣器。所有色彩段可通过DIP开关配置。共有5种颜色, 蓝色 (B)、绿色 (G)、红色 (R)、黄色(Y)和白色 (W), 可任意组合使用。各段的配置可以随后进行修改, 还可添加更多的段。通过基本模块可选择各个端口。接线图显示pnp管脚配置。



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TEL	6625130	连接线缆，M12母头接插件，直式8针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证
	WKC8T-2/TEL	6625133	连接线缆，M12母头接插件，弯式8针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证

附件

尺寸图	型号	货号	
	SG-TL70-G	3092211	TL70色彩段，颜色：绿
	SG-TL70-Y	3092212	TL70色彩段，颜色：黄
	SG-TL70-R	3092213	TL70色彩段，颜色：红
	SG-TL70-B	3092214	TL70色彩段，颜色：蓝

尺寸图	型号	货号	
	SG-TL70-W	3092215	TL70色彩段，颜色：白
	SG-TL70-A	3092221	TL70音频段，黑