


# TL50CO LED显示 - 塔灯



# Y


#### 技术数据

型号	TL50CO
货号	3094420
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	橙色
可调光	否
颜色1特征	橙色, 永久开启, 18.5 lm
电气数据	
工作电压	1830 VDC
直流额定工作电流	≤ 45 mA
工作电压	2127 VAC
交流额定工作电流	≤ 45 mA
每种灯色最大电流消耗	135 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)22
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50
尺寸	Ø 50 x 65.2 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	线缆, 2 m, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40+50 °C
相对湿度	095 %

### 特点

- ■灰色塑料外壳
- ■防电磁干扰和高频干扰
- ■防护等级IP67
- ■2米电缆
- ■单色:橙(COL 1)
- ■工作电压:18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每
- 通道LED灯颜色 ■输入:PNP/NPN

#### 接线图



#### 功能原理

单色多功能信号 坚固耐用的LED塔灯,便于安装 便于 操作指导和监控系统状态的显示 5种颜色显示 紧凑型设计,无需控制器 未装备 接线图显示pnp管脚配置。



## 技术数据

防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

# 附件

 SMB30A
 3032723
 SMB30FA
 3074005

 不锈钢方型安装支架,适用30mm圆柱 传感器
 Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401





SMB30SC 3052521

安装支架,PBT黑色,用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器

