


T30R-4545-KDQP
雷达
具有开关量输出和IO-Link




技术数据

型号	T30R-4545-KDQP
货号	3808911
雷达数据	
功能	接近开关
Frequency band	F频段，ISM领域
频率范围	122.25 - 123 GHz
Modulation	FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave)
检测距离	150...10000 mm
Number of radio channels	1
天线连接	内部，平面
输出功率EIRP	20 dBm/100 mW EIRP
Repeatability	1 mm
电气数据	
工作电压U _B	10...30 VDC
空载电流	≤ 100 mA
短路保护	是/循环
反极性保护	是
通信协议	IO-Link
输出性能	NC/NO可编程, PNP/NPN
2路输出	PNP/NPN; NC/NO
正常延迟	≤ 300 ms
典型响应时间	< 6 ms
设置选项	视觉软件和固件按钮

特点

- 防护等级IP67
- 150 mm线缆，带公头接插件，M12 × 1，5针
- FMCW雷达（调频连续波雷达）用于探测静止不动的和移动的物体
- 已获准用于美国、欧洲、英国、澳大利亚和新西兰
- 最大探测距离10 m
- 工作电压10...30 VDC
- 两路PNP/NPN开关输出，IO-Link

接线图



功能原理

FMCW雷达是一种调频连续波雷达。FMCW是调频连续波的英文缩写。非调制连续波雷达不能测量距离，原因是缺乏时间基准。为测量静态物体的距离，可通过调频的方式生成时间基准。这种方法利用发射端不断改变频率的信号进行探测。线性增减的周期频率用于限制频率范围，并简化信号评估。df/dt变化率为常量。如果接收到回声信号，那么会存在运行时间延迟（与脉冲雷达一样），因此会有另一个与距离成比例的频率。因此，它可以检测静止和移动的物体，这是非调制连续波(CW)雷达所不具备的功能。

合规性
CE认证
ISM (依据ITU-R 5.138、5.150和5.280)
ETSI/EN 300 440
FCC第15部分
RSS-210
ANATEL II类
CMIIT G类
ARIB STD T-73
KC标志 — MSIP/RRA
NCC

技术数据

机械数据	
设计	带螺纹的矩形, T30R
尺寸	52.9 x 40.6 x 63.8 mm
外壳材料	塑料, PBT, 黄
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 150 m
工作温度	-40...+65 °C
防护等级	IP67
工作电压指示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 黄色
过量增益指示	LED指示灯, 红
测试/认证	
认证	CE UKCA UL 认证