


R45C-K-IQ
IO-Link至模拟电流转换器



技术数据




型号	R45C-K-IQ
货号	3812257
无线数据	
设备类别	转换器
输入/输出数据	
通信协议	IO-Link
电气数据	
通过电池运行	否
机械数据	
设计	方型, R45C
外壳材料	塑料, PVC, 黑
电气连接	接插件, M12 x 1
天线连接	无参与广播
工作温度	-40...+70 °C
防护等级	IP67 IP68
测试/认证	
防震动性	符合IEC 60068-2-6要求 (振动: 10 Hz至55 Hz, 1.0 mm振幅, 5分钟扫描, 30分钟驻留)
认证	CE UKCA cULus



特点

- 防护等级IP67、IP68
- 扁平紧凑型外壳
- 直插式安装
- 工作电压: 18...30 VDC
- 输入: IO-Link
- 输出: 模拟电流4...20 mA
- 将电流信号转换为16位过程数据

接线图



功能原理

凭借数字或模拟输出及串行接口, 传感器现在可通过IO-Link和Modbus RTU进行通信, 以提供预测性维护和运营优化所需的数据。Snap Signal产品系列中的组件有助于以所需的格式访问现场设备中的数据。S15C和R45C适

用于直插式安装，并将大量信号转换为IO-Link过程数据或Modbus寄存数据。R90C和R95C产品系列中的IO集线器和IO-Link主站完善了产品种类。

所有组件在防护等级、连接性和耐用性方面均符合行业标准。

它们易于集成到现有系统中，而DXM网络控制器可方便地将数据传输到控制系统或云端。