


# NI3-M08K-VP6X-H1341

## 电感式传感器 – 开关距离扩展




### 技术数据

|                |                                        |
|----------------|----------------------------------------|
| 型号             | NI3-M08K-VP6X-H1341                    |
| 货号             | 4602858                                |
| 常用数据           |                                        |
| 额定开关距离         | 3 mm                                   |
| 安装条件           | 非齐平                                    |
| 安全工作距离         | $\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$    |
| 修正系数           | 37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4 |
| 重复精度           | $\leq 2 \text{ \% 满量程}$                |
| 温度漂移           | $\leq \pm 10 \text{ \%}$               |
| 磁滞             | 3...15 %                               |
| 电气数据           |                                        |
| 工作电压 $U_B$     | 10...30 VDC                            |
| 纹波电压 $U_{ss}$  | $\leq 10 \text{ \% } U_{Bmax}$         |
| 额定直流工作电流 $I_o$ | $\leq 150 \text{ mA}$                  |
| 空载电流           | $\leq 15 \text{ mA}$                   |
| 漏电流            | $\leq 0.1 \text{ mA}$                  |
| 隔离测试电压         | 0.5 kV                                 |
| 短路保护           | 是/循环                                   |
| $I_o$ 时的压降     | $\leq 1.8 \text{ V}$                   |
| 断线/反极性保护       | 是/是                                    |
| 输出性能           | 4线, 互补触点, PNP                          |
| 开关频率           | 2.8 kHz                                |
| 机械数据           |                                        |
| 设计             | 螺纹, M8 x 1                             |
| 尺寸             | 39.6 mm                                |
| 外壳材料           | 金属, CuZn, 镀镍                           |

### 特点

- M8 x 1 圆柱螺纹
- 镍镀铬
- 大检测距离
- 非齐平安装的检测距离：
- 4线直流, 10...30 VDC
- 可转换触点,pnp输出
- M12 x 1接插件

### 接线图



### 功能原理


电感式传感器以无磨损和非接触的方式来检测金属物体。基于此目的它通过高频交流电磁场来检测被测物。对电感式传感器而言，磁场由绕在铁氧体芯线圈上的LC振荡电路产生。

技术数据

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| 感应面材料       | 塑料, PP-GF20                       |
| 外壳螺母的最大拧紧扭矩 | 7 Nm                              |
| 电气连接        | 接插件, M12 × 1                      |
| 环境条件        |                                   |
| 工作温度        | -25...+70 °C                      |
| 防震动性        | 55 Hz (1 mm)                      |
| 防冲击性        | 30 g (11 ms)                      |
| 防护等级        | IP67                              |
| MTTF        | 2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证 |
| 开关状态指示      | LED指示灯, 黄色                        |

安装说明

安装说明/描述




|         |         |
|---------|---------|
| 距离D     | 3 x B   |
| 距离W     | 3 x Sn  |
| 距离T     | 3 x B   |
| 距离S     | 1.5 x B |
| 距离G     | 6 x Sn  |
| 距离N     | 2 x Sn  |
| B有效面积直径 | Ø 8 mm  |

附件

MW08

6945008


用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)



BSS-08


6901322

用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的安装夹具；材料：PP



MBS8069479

用于平滑圆柱型传感器的安装夹具；  
安装块材料：电镀铝



附件

| 尺寸图 | 型号            | 货号      |                                                       |
|-----|---------------|---------|-------------------------------------------------------|
|     | RKC4.4T-2/TEL | 6625013 | 连接线缆，M12母头接插件，直式4针，<br>线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；<br>cULus认证 |

