

VAS04-K81E-5-WSC5T/TXL
A型阀式接插件 – 延长线缆

特点




- 阀接插件，A型，3针+ PE
- 依据DIN EN 175301-803标准设计
- 符合RoHS指令
- 防护等级：IP65、IP67、IP68
- 不带回路保护
- M12 针座直角接插件，4针+PE
- 护套材质：PUR
- 护套颜色：黑色
- 适用于拖链
- 耐化学品、耐油
- 抗紫外线和臭氧
- 阻燃
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
- 线缆长度:5.0 m


技术数据

型号	VAS04-K81E-5-WSC5T/TXL
货号	6606803
接插件A	阀式接插件, 设计 A
针脚数量	3+PE
触点	金属，CuSn，镀银
触点夹紧	塑料，PA，黑色
拧接把手	塑料，TPU，黑/半透明
Protective component	不带保护回路
Seal	塑料，TPU
Display switch state	LED，黄色/绿色
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP65, IP67, IP68, (安装)
接插件B	接插件, 直式
针脚数量	4+PE
线缆直径	Ø 5.2 mm ±0.20
线缆长度	5 m
线缆护套	PUR, 黑色
导线绝缘性	PP
线芯横截面	4 x 0.75 mm²
绞合线，布置	42 x 0.1 mm
线圈颜色	BN, WH, BU, BK, GNYE
电气性能@20°C	
额定工作电压	24 V
测试电压	2000 V
电流	4 A
绝缘阻抗	> 1 MΩ/km

触点分配



电路图



技术数据

绝缘阻抗	$\geq 10^8 \Omega$
正向电阻	最大值 57 Ω/km
机械和化学性能	
最大拉伸强度(静态)	$\leq 50 \text{ N/mm}^2$
最大拉伸强度(动态)	$\leq 20 \text{ N/mm}^2$
弯曲半径 (固定式安装)	$\geq 5 \times \varnothing$
弯曲半径 (柔性)	$\geq 10 \times \varnothing$
弯曲半径	≥ 3 百万
容许加速度	最高 5 m/s^2
容许水平传播路径	5 m (5 m/s^2 时)
容许垂直传播路径	2 m (5 m/s^2 时)
容许遍历速度	3.3 m/s
扭应力	$\pm 180^\circ/\text{m}$
环境温度 (固定)	-40...+80 $^\circ\text{C}$
环境温度 (移动)	-30...+90 $^\circ\text{C}$
环境温度 (拖链)	-25...+60 $^\circ\text{C}$
安装螺钉	铜, CuZn, 镀镍