



NI3-EG08K-AP6X 电感式传感器



技术数据


型号	NI3-EG08K-AP6X
货号	4669600
常用数据	
额定开关距离	3 mm
安装条件	非齐平
安全工作距离	≤ (0.81 × Sn) mm
修正系数	37#钢 = 1; 铝 = 0.3; 不锈钢 = 0.7; 黄铜 = 0.4
重复精度	≤ 2 % 满量程
温度漂移	≤ ±10 %
磁滞	20 %
电气数据	
工作电压U _B	10...30 VDC
纹波电压U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
额定直流工作电流I ₀	≤ 150 mA
空载电流	≤ 15 mA
漏电流	≤ 0.1 mA
隔离测试电压	0.5 kV
短路保护	是/循环
I ₀ 时的压降	≤ 1.8 V
断线/反极性保护	是/是
输出性能	3线, 常开触点, PNP
开关频率	3 kHz
机械数据	
设计	螺纹, M8 x 1
尺寸	23.5 mm
外壳材料	不锈钢型, 1.4305 (AISI 303)



特点

- M8 × 1螺纹管
- 不锈钢, 1.4305 (AISI 303)
- 3线直流, 10...30 VDC
- 常开触点, PNP输出
- 线缆连接

接线图




功能原理

电感式传感器以非接触和无磨损的方式检测金属物体。以无磨损和非接触的方式检测金属物体。电感式传感器通过铁氧体线圈上构成的RLC线圈产生磁场。

技术数据

感应面材料	塑料, PBT
底帽	塑料, PP
外壳螺母的最大拧紧扭矩	5 Nm
电气连接	线缆
线缆材质	Ø 3.3 mm, 灰, LiFY-11Y, PUR, 2 m
导体横截面	3 x 0.14 mm²
环境条件	
工作温度	-25...+70 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
开关状态指示	LED指示灯, 黄色

安装说明


安装说明/描述		
	距离D	3 x B
	距离W	3 x Sn
	距离T	3 x B
	距离S	1.5 x B
	距离G	6 x Sn
	距离N	2 x Sn
	B有效面积直径	Ø 8 mm

附件

BST-08B

6947210


用于圆柱螺纹传感器的带塞子的安装
夹具；材料：PA6



QM-08

6945100


快速安装支架单端封闭，M12 x 1公
头镀铬黄铜接插件。注意：由于使用
了快插支架，传感器的检测距离会衰
减。



MW08

6945008


用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材
料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)



BSS-08

6901322

用于平滑圆柱型和圆柱螺纹传感器的
安装夹具；材料：PP



MBS80

69479

用于平滑圆柱型传感器的安装夹具；
安装块材料：电镀铝

