



用于DeviceNet的Piconet独立模块 8通道pnp数字量输入，0.2ms滤波 SDNB-0800D-0008




- Configuration interface
- Parametrizable functions
- Supported via I/O-ASSISTANT 2
- 直接连接至现场总线
- 玻璃光纤加固外壳
- 冲击和振动测试
- 模块电路封装
- 金属接插件
- 防护等级IP67


M12 × 1 现场总线



M8 × 1 输入



M8 × 1 电源



型号	SDNB-0800D-0008
货号	6824044
通道数	8
工作/负载电压	20...29 VDC
工作电流	≤ 45 mA
现场总线传输速率	125/250/500 kbps
现场总线地址设定	0 到 99
服务接口	使用I/O-ASSISTANT设定参数
电气隔离	现场总线与工作电压之间
通道数	8 digital inputs acc. to EN 61131-2
输入电压	20...29 VDC via operating voltage
低电平信号电压	-3...5 VDC (EN 61131-2, type 2)
高电平信号电压	11...30 VDC (EN 61131-2, type 2)
输入延迟	0.2 ms
最大输入电流	6 mA
尺寸 (长/宽/高)	30 x 175 x 26.5 mm
振动测试	符合EN 60068-2-6标准
冲击测试	根据 DIN EN 60068-2-27
电磁兼容性	符合EN 61000-6-2/EN 61000-6-4标准
防护等级	IP67
认证	CE, cULus

过程映像中的数据

		Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Input	Byte 0 (M8)	C7P4	C6P4	C5P4	C4P4	C3P4	C2P4	C1P4	C0P4
	Byte 0 (M12)	C3P2	C3P4	C2P2	C2P4	C1P2	C1P4	C0P2	C0P4

C... = Connector No., P... = Pin No.