



用于IP-Link的piconet扩展模块
2通道脉宽调制输出(PWM)
SNNE-0002D-0002




- 脉宽调制输出
- 2通道
- 每通道2.5A
- 直接连接至IP Link
- 玻璃光纤加固外壳
- 模块电路封装
- 金属接插件
- 防护等级IP67

M12 × 1 输出



M8 × 1 电源



型号	SNNE-0002D-0002
货号	6824177
通道数	2
工作/负载电压	20...29 VDC
工作电流	≤ 25 mA
Fibre-optic length	≤ 15 m
V/R output	0.5 A , 短路保护
通道输出电流	2.5
负载类型	resistive, inductive
Base frequency	1 Hz...10 kHz (default 250 Hz)
Duty factor	0...100 % (t ON > 750 ns, t OFF > 500 ns)
分辨率	10 Bit
Freewheeling diode	on the outputs
尺寸 (长/宽/高)	30 x 126 x 26.5 mm
振动测试	符合EN 60068-2-6标准
冲击测试	根据 DIN EN 60068-2-27
电磁兼容性	符合EN 61000-6-2/EN 61000-6-4标准
防护等级	IP67
认证	CE, cULus

过程映像中的数据

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	Ch0 Reg1	SB0	Ch0 D1	CB0
	1	SB1	Ch0 Reg0	CB1	Ch0 D0
	2	Ch1 Reg0	Ch1 Reg1	Ch1 D0	Ch1 D1