



用于IP-Link的piconet扩展模块 单通道串行接口 RS232/RS485 SNNE-10S-0004




- 连续接口RS232/RS485
- 1通道
- 功能参数化
- 通过 I/O-ASSISTANT 2支持
- 直接连接至IP Link
- 玻璃光纤加固外壳
- 模块电路封装
- 金属接插件
- 防护等级IP67


M12 × 1 输入



连接 - RS485 设备



M8 × 1 电源



型号	SNNE-10S-0004
货号	6824213
工作/负载电压	20...29 VDC
工作电流	≤ 40 mA
Fibre-optic length	≤ 15 m
线性阻抗	120 Ω
Common mode voltage	max. -7...+12 V (against ground)
Bit transfer	差分
传输速率	1.2 to 19.2 kBit/s (default 9.6 kbps)
Transfer circuit	双绞线 ≤ 1000 m
Data buffer	128字节接收缓冲区, 16字节发送缓冲区
Potential separation	operating voltage to RS485
尺寸 (长/宽/高)	30 x 126 x 26.5 mm
振动测试	符合EN 60068-2-6标准
冲击测试	根据 DIN EN 60068-2-27
电磁兼容性	符合EN 61000-6-2/EN 61000-6-4标准
防护等级	IP67
认证	CE, cULus

过程映像中的数据

	Address	Input data		Output data	
Pre-conditions	Word	High-Byte	Low-Byte	High-Byte	Low-Byte
Complex mapping: Data are mapped with control and status byte	0	D0	SB	D0	CB
	1	D2	D1	D2	D1
	2	D4	D3	D4	D3