


BL20电子模块
2通道电流型模拟量输出
BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC)





- 现场总线和连接技术相互独立
- 防护等级IP20
- LED用于显示状态和诊断
- 电子电路与现场层通过光耦合器进行隔离
- 2通道模拟量输出 -10/0...+10 VDC

功能原理
BL20电子模块安装在无源底板上，通过底板连接现场设备。电子模块与底板的分离结构使得维护工作大大降低。同时可选择弹簧式或螺钉式接线方式使之具有更高的灵活性。
通过使用网关，电子模块与上一级现场总线类型相对独立。

型号	BL20-2AO-U(-10/0...+10VDC)
货号	6827033
通道数	2
供电端子额定电压	24 VDC
内部总线额定电流消耗	≤ 50 mA
现场层供电额定电流消耗	≤ 43 mA
典型功率损耗	≤ 1 W
输出连接	螺丝钉，弹簧
输出	
输出类型	-10/0...+10 VDC
负载阻抗 阻性	> 1 kΩ
负载阻抗 容性	< 1 μF
电气隔离	与现场层电气隔离
23°C条件下的基本误差	< 0.2 %
重复精度	0.05 %
温度系数	满量程下< 300 ppm/°C
分辨率	16 Bit
测量范围显示	16位有符号整数
	12位有符号整数 左对齐
	12位满量程 左对齐
循环时间	≤ 10 ms
参数字节长度	6

尺寸 (长/宽/高)	12.6 x 74.1 x 55.4 mm
认证	CE、cULus、2 区、I 级、Div. 2
工作温度	0...+55 °C
储藏温度	-25...+85 °C
相对湿度	15...95%，不允许发生冷凝
振动测试	符合EN 61131标准
冲击测试	符合IEC 60068-2-27标准
滑落和翻倒	符合IEC 60068-2-31标准
电磁兼容性	符合EN 61131-2标准
防护等级	IP20
MTTF	503 年 符合SN 29500 (Ed.99) 20 °C认证

兼容底板

尺寸图	型号	针脚定义
	BL20-S3T-SBB 6827044 Tension spring connection BL20-S3S-SBB 6827045 Screw connection	接线图 

附件

型号	货号		尺寸图
ZBW5-2BETÄTIGUNGSW	68271105	弹簧片压紧	