


PT15PSIVG-1014-U1-H1141/X
压力变送器 – 电压输出 (3线)





技术数据

型号	PT15PSIVG-1014-U1-H1141/X
货号	6836761
压力类型	相对压力
压力范围	-1.03...0 bar
	-15...0 psi
	-0.1...0 MPa
可耐过压	≤ 3 bar
抗冲击压力	≥ 3 bar
响应时间	< 2 ms, 典型值 1 ms
长期稳定性	0.25 % FS, 依据 IEC EN 60770-1
供电	
工作电压 U_B	12...33 VDC
电流损耗	≤ 7 mA
短路保护 / 反极性保护	是 / 是
防护等级	IP67
防护等级	III
绝缘电压	750 VDC
输出	
1路输出	模拟量输出
输出性能	模拟量电压输出
模拟量输出	
模拟量电压输出	0...10 V
负载：	≤ 100 nF / > 10 kΩ
分辨率	< ± 0.1 % FS
精度(LHR)	± 0.3 % FS (典型值；最大值 ± 0.5 % FS)

特点

- 陶瓷测量元件
- 设计紧凑坚固
- 出色的EMC特性
- 压力范围 -15...0 psi (相对值)
- 压力端孔
- 12...33 VDC
- 模拟输出 0...10 V
- 采用 1/8"-27 NPT 外螺纹的工艺连接件
- 插入式器件，M12 × 1

接线图



功能原理

PT...-1000产品系列中的压力传感器采用陶瓷测量单元，采用2线、3线甚至4线技术，可在高达-1...60 bar的各种压力范围内工作。针对不同的传感器型号，经处理的信号为模拟输出信号（4...20 mA、0...10 V、0...5 V、1...6 V，辐射测量）或数字IO-Link过程参数。IO-Link传感器版本还具有两个独立可配置的开关输出。除了标准型号外，还有特殊传感器，用于ATEX区域或氧气应用。广泛的工艺连接和电气连接可在广泛的应用中提供高度的灵活性。

技术数据

温度状态	
介质温度	-40...+125 °C
温度系数	± 0.2 %满量程/10K
环境条件	
工作温度	-30...+85 °C
储藏温度	-50...+100 °C
防震性	20 g, 15...2000 Hz, 15...25 Hz, 振幅 ±15 mm, 三个方向均为1频程/分钟, 50个连续负荷, 符合IEC 68-2-6认证
防冲击性	100 g, 11 ms, 半正弦波曲线, 全部6个方向, 从1米高处自由落体到混凝土表面 (6x) 符合IEC 68-2-27认证
机械数据	
外壳材料	不锈钢/塑料, 1.4404 (AISI 316L)/聚芳基酰胺50 % GF UL 94 V-0
接液部分材质	不锈钢1.4404 (AISI 316L)
压力传感器材质	陶瓷Al ₂ O ₃
密封圈材料	FPM
过程连接	1/8"-27 NPT外螺纹
压力连接扳手尺寸/连接螺母	24
电气连接	接插件, M12 × 1
外壳螺母的最大拧紧扭矩	20 Nm
参考条件依据 IEC 61298-1	
温度	15...+25 °C
气压	860...1060 hPa 绝对值
湿度	45...75 %
辅助电源	24 VDC
测试/认证	
认证	cULus
UL注册号	E302799
MTTF	1238 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证

PT15PSIVG-1014-U1-H1141/X| 23-02-2025 01-26 | 保留技术性修改