


BL20电子模块

4通道NAMUR数字量输入

BL20-4DI-NAMUR



- 现场总线 and 连接技术相互独立
- 防护等级IP20
- LED用于显示状态和诊断
- 电子电路与现场层通过光耦合器进行隔离
- 符合 DIN EN 60947-5-6 的 NAMUR 输入



功能原理

BL20电子模块安装在无源底板上，通过底板连接现场设备。电子模块与底板的分离结构使得维护工作大大降低。同时可选择弹簧式或螺钉式接线方式使之具有更高的灵活性。

通过使用网关，电子模块与上一级现场总线类型相对独立。

型号	BL20-4DI-NAMUR
货号	6827212
通道数	4
供电端子额定电压	24 VDC
内部总线额定电流消耗	≤ 30 mA
现场层供电额定电流消耗	≤ 40 mA
典型功率损耗	≤ 1 W
输入	
输入类型	符合 DIN EN 60947-5-6 的 NAMUR
空载电压	8.2...8.6 VDC
输入状态	开阀值：1.74 mA 关阀值：1.45 mA
输入断路	开阀值：0.08 mA 关阀值：0.12 mA
输入短路	开阀值：6.2 mA 关阀值：5.9 mA
输入延迟	0.25 / 2.5 ms
电气隔离	与现场层电气隔离
输出连接	螺丝钉，弹簧
尺寸 (长/宽/高)	12.6 x 74.1 x 55.4 mm
认证	CE、cULus、2 区、I 级、Div. 2
工作温度	0...+55 °C
储藏温度	-25...+85 °C
相对湿度	15...95%，不允许发生冷凝
振动测试	符合EN 61131标准
冲击测试	符合IEC 60068-2-27标准
滑落和翻倒	符合IEC 68-2-31和自由落体 IEC 68-2-32认证
电磁兼容性	符合EN 50082-2标准
防护等级	IP20
MTTF	560 年 符合SN 29500 (Ed.99) 20 °C认证

兼容底板

尺寸图	型号	针脚定义
	<p>BL20-S4T-SBBS 6827046 Tension spring connection</p> <p>BL20-S4S-SBBS 6827047 Screw connection</p>	<p>接线图</p> 

附件

型号	货号		尺寸图
ZBW5-2BETÄTIGUNGSWECHSEL	6827106	弹簧片压紧	