

AIDA-GP-AIDA-GP-52-15M
电源线，PUR – 电力线符合 AIDA

特点




- 电源线：5 × 2.5 mm²
- 护套材质：PUR，颜色：灰色
- 护套直径：10 mm
- 导线：绞线，符合VDE 0295 Class 5/IEC 60228 Class 5标准
- 具有耐油性
- 耐磨损和缺口
- 耐水解和微生物
- 符合RoHS规定
- 符合AIDA规定
- 防护等级IP65和IP67
- 推挽式电源连接器，4针 + PE
- 电缆长度：15 m

技术数据

型号	AIDA-GP-AIDA-GP-52-15M
货号	6936454
接插件A	接插件，推挽式电源，直式
针脚数量	4+PE
触点	金属，CuZn，镀金
触点夹紧	塑料，黑色
拧接把手	镀锌膜，GD-Zn，镀镍，镀银
机械寿命	> 500 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP65, IP67, (插入)
接插件B	接插件，推挽式电源，直式
针脚数量	4+PE
触点	金属，CuZn，镀金
触点夹紧	塑料，黑色
拧接把手	镀锌膜，GD-Zn，镀镍
机械寿命	> 500 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP65, IP67, (插入)
电缆	
线缆直径	Ø 10 mm ±0.30
线缆长度	15 m
线缆护套	PUR, 灰
屏蔽层	否
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	5 x 2.5 mm ²
线圈颜色	BN, WH, BU, BK, GNYE


导线横截面



触点分配



电路图



技术数据

电气性能@20°C	
额定工作电压	24 V
测试电压	4000 V
电流	16 A
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 4 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 13 xØ
环境温度 (固定)	-40...+70 °C
环境温度 (移动)	-5...+70 °C
其他特性	
适用于拖链环境	否
不含卤素	否
抗油性	是