


# PSGH3M-15/TFE

## 饮食卫生，PVC – 连接线



### 技术数据

型号	PSGH3M-15/TFE
货号	6933691
接插件A	接插件, M8 × 1, 直式
针脚数量	3
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PP, 灰
拧接把手	塑料, PP, 灰
连接螺母/螺钉	不锈钢, V4A
Seal	FPM/FKM
固定扭矩	0.5 ... 0.6 Nm (观察计数器最大扭矩!)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP65, IP67, IP68, IP69, 仅在拧紧状态下
电缆	
线缆直径	Ø 4 mm ±0.20
线缆长度	15 m
线缆护套	PVC, 灰
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	3 x 0.25 mm <sup>2</sup>
绞合线, 布置	14 x 0.15 mm
线圈颜色	BN, BU, BK
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
测试电压	1500 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 <sup>9</sup> Ω


### 特点



IP67/  
IP69K  
DEGREE OF  
PROTECTION

- 3 针 M8 直式外螺纹接插件
- 不锈钢联结螺栓
- 外壳材质：PVC
- 护套颜色：灰色 RAL 7040
- 抗酸碱
- 抗油污和化学腐蚀
- 阻燃，符合 DIN EN 603321-2、DIN EN 60332 2-2、VDE 0482 332-1-2、VDE 0482 332-2-2
- 认证：Gost, Ecolab
- 符合 RoHS 和 REACH
- 防护等级 IP67 /IP69K
- 电缆长度：15 m


### 导线横截面



### 触点分配



### 电路图



## 技术数据

### 机械和化学性能

弯曲半径 ( 固定式安装 )	$\geq 3 \times \varnothing$
弯曲半径 ( 柔性 )	$\geq 10 \times \varnothing$
固定	-25 °C...+80 °C
的区域	0 °C...+80 °C

## 附件

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手