


EC-FS4-L/16
公头插座，带焊接触点，前置



技术数据


型号	EC-FS4-L/16
货号	6934239
接插件A	公头, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PA GF, 黑色
Flange housing	铜, CuZn, 镀镍
安装类型	前面板安装
Screw-in thread seal	塑料, NBR
Screw-in thread	M16 × 1.5
连接方式	焊接触点
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, (拧在一起)
电气性能@20°C	
额定工作电压	250 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+90 °C
认证	CE

特点



- M12 × 1 插塞
- 防护等级 IP67
- 前面板安装
- 通过焊接触点连接

触点分配



前面板安装

