


TP-206.35A-CF-H1141-L500 温度检测 – 探头




技术数据

型号	TP-206.35A-CF-H1141-L500
货号	9910824
温度范围	
测量范围	-50...500 °C
	-58...932 °F
精度	±0.15 K + 0.002 • t (-30...300 °C)
自加热	0 °C下为0.4 K/mW
测量元件	Pt100, DIN EN 60751, A类；连接方式：4线连接
响应时间	在水流速0.2 m/s 响应时间t0.5 = 6 s/ t0.9 = 15 s
浸入深度L	500 mm
Outer diameter	6.35 mm
防护等级	IP67
环境条件	
工作温度	-40...+120 °C
储藏温度	-40...+85 °C
机械数据	
外壳材料	不锈钢型, 1.4404 (AISI 316L)
探头材质	不锈钢, 1.4404 (AISI 316L)
过程连接	用于压力接头、热电偶套管或直接安装
耐压等级	100 bar
电气连接	接插件, M12 × 1
导体横截面	4 mm ²
参考条件依据 IEC 61298-1	
温度	15...+25 °C
气压	860...1060 hPa 绝对值

特点

- 连接器最大温度：120°C
- 连接方式：4线连接
- 外径为¼英寸的探头

接线图










功能原理

热电阻温度传感器用于检测和监测温度，以优化并控制过程。典型应用为机械设备和工厂建设以及流程工业。温度探头的核心元件是随温度变化的电阻。

技术数据

湿度	45...75 %
辅助电源	24 VDC
测试/认证	
MTTF	2283 年 符合SN 29500 (Ed.99) 20 °C认证

附件

CF-M-6-G1/4-A4	9910483	用于直接安装温度传感器的压紧接头；传感器直径6 mm；过程连接件G1/4"外螺纹
		
CF-M-6-N1/4-A4	9910484	用于直接安装温度传感器的压紧接头；传感器直径6 mm；过程连接件1/4" NPT外螺纹
		
CF-M-6-M18-A4	9910525	用于直接安装温度传感器的压紧接头；传感器直径6 mm；过程连接件M18 x 1外螺纹
		
CF-M-6-N1/2-A4	9910529	用于直接安装温度传感器的压紧接头；传感器直径6 mm；过程连接件1/2" NPT外螺纹
		
CF-M-6-G1/2-A4	9910530	用于直接安装温度传感器的压紧接头；传感器直径6 mm；过程连接件G1/2"外螺纹
		
CF-M-6.35-G1/2-A4	100027547	用于直接安装温度探头的压紧接头；探头直径6.35 mm；G1/2"工艺连接件，外螺纹
		
CF-M-6.35-N1/2-A4	100027548	用于直接安装温度探头的压紧接头；探头直径6.35 mm；N1/2"工艺连接件，外螺纹
		
CF-M-3-N1/8-A4	9910406	用于直接安装温度传感器的压紧接头；传感器直径6 mm；过程连接件1/8" NPT外螺纹
		