


RI240P1-QR20-LU4X2-H1141

Miniaturní rotační snímač – s analogovým výstupem Premium Line




Technické údaje

Typ	RI240P1-QR20-LU4X2-H1141
ID č.	100000207
Měřicí princip	indukční
Všeobecné údaje	
Rozběhový moment, zatížitelnost hřídele (radiálně / axiálně)	Odpadá díky bezdotykovému principu měření
Rozlišení	0,09°/12 bit
Měřicí rozsah	-120...120 °
Jmenovitá vzdálenost	1 mm
Opakovatelnost	≤ 0.0375 % z rozsahu
Chyba linearity	≤ 0.9 % z rozsahu
Teplotní drift	≤ ± 0.01 %/K
Typ výstupu	absolutní jednootáčkový
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	8...30 VDC
Zvlnění U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Zkušební izolační napětí	0.5 kV
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ne/ano (zdroj napětí)
Výstupní funkce	třídrát, analogový výstup
Napětový výstup	0.5...4.5 V
Diagnostic	Snímací element nenalezen: výstupní signál 5 V
Zatěžovací odpor napětového výstupu	≥ 4.7 kΩ
Rychlost snímání	800 Hz
ochrana zátěže (DIN ISO 7637-2)	zkušební úroveň IV / úroveň 4

Vlastnosti

- kvádr, plast
- kompaktní a robustní pouzdro
- různé způsoby montáže
- snímací element P1-RI-QR20 součástí dodávky
- pro vozidla s 12V a 24V
- zvýšená odolnost vůči vyzařovanému rušení 100V/m dle typového povolení e1
- ochrana proti rušení šířícím se po vedení dle DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
- rozšířený teplotní rozsah
- vysoký stupeň krytí IP68 / IP69K
- ochrana vůči rychlým změnám teploty a znečištění solí
- zobrazení měřicího rozsahu pomocí LED
- necitlivost vůči rušivým elektromagnetickým polím
- rozlišení: 0.09°
- 3drát, 8...30 VDC
- analogový výstup 0,5...4,5 V
- výstup 5 V (typicky) při chybějící vazbě RLC obvodu

Schéma zapojení




Funkční princip

Maximální spolehlivost i za extrémních okolních podmínek zaručují tyto senzory. Extrémně robustní provedení, splňuje požadavky stupně krytí IP68 a IP69K.

Technické údaje


Spotřeba proudu	< 100 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, QR20
Rozměry	71.6 x 62.6 x 20 mm
Typ příruby	příruba bez upevňovací úchytky
Typ hřídele	slepá dutá hřídel
Průměr hřídele D (mm)	6 6.35
Materiál pouzdra	plast, ultem
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-40... +85 °C
Skladovací teplota	-40... +125 °C
Změny teploty (EN60068-2-14)	-40... +85 °C; 20 cyklů
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6)	20 g; 10...3000 Hz; 50 cyklů; 3 osy
Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27)	100 g; 11 ms ½ sinus; vždy 3x; 3 osy
Odolnost vůči trvalým otřesům (EN 60068-2-29)	40 g; 6 ms ½ sinus; vždy 3x; 4000 osy
Zkouška v solné mlze (EN 60068-2-52)	zkušební úroveň 5 (4 cykly)
Stupeň krytí	IP68 IP69K
MTTF	423 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace měřicího rozsahu	multifunkční LED, zelená zelená bliká
Součást dodávky	Snímací element P1-RI-QR20; technické údaje viz katalogový list

Pro nasazení v mobilních prostředcích, jako např. ve stavebních nebo zemědělských strojích, jsou senzory pro mobilní použití vybaveny vysokou mezí únavy a odolností vůči trvalým otřesům.



Montážní pokyny

Montážní pokyny / popis



Existují dvě možnosti montáže. Jednou je umístit snímací element nad tělo senzoru. Druhou možností je namontovat snímací element tak, že ho pouzdro senzoru zcela obklopuje.

Funkce LED
 napájecí napětí
 zelená: Napětí v rozsahu
 zobrazení měřicího rozsahu
 zelená: snímací element v rozsahu snímání
 zelená bliká: Snímací element se nachází v měřicím rozsahu se sníženou kvalitou signálu (např. velká vzdálenost).
 nesvítí: Snímací element se nenachází ve snímacím rozsahu.


Funkční bezpečnost díky indukčnímu principu
 Díky měřicímu principu, který je založen na vazbě oscilátoru, nedochází u senzoru k

žádnému opotřebení a senzor není rušen zmagnetovanými železnými předměty ani jinými rušivými poli. Amplitudu signálu lze měnit kovovými předměty, což zase ovlivňuje přesnost. Díky diferenciálnímu vyhodnocování zůstává výstupní signál prakticky beze změny, pokud se poloha snímacího elementu odchýlí od ideální osy otáčení. Vzdálenost mezi senzorem a snímacím elementem může být až 5 mm, jmenovitá vzdálenost je 1 mm.

Příslušenství


P1-RI-QR20 1593041

Snímací element pro senzory RI-QR20 s hřídelí Ø 6 mm



P2-RI-QR20 1593042

Snímací element pro senzory RI-QR20 s hřídelí Ø 6,35 mm



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.
	RKC4T-2/TXL	6625500

Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát



	WKC4T-2/TXL	6625512
--	-------------	---------

Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 3pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát

