


电磁阀

2通道

IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC




2通道电磁阀驱动器IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC提供限制了电流和电压的本安输出电压。可对危险区的设备供电。典型应用为驱动本安导向阀，为显示器和变送器提供工作电源。该设备可通过电源桥供电并输出集合故障信号。

电源导通之后，设备可以准备操作。Pwr绿色指示灯亮起表示运行准备。一个黄色LED指示灯显示相对应输出继电器的开关状态。

当前输入为“高”时，设备可以检测室断路还是短路。输入然后切换到高阻抗状态，且公共报警输出变为导通。依据NE44，输出回路故障会导致红色指示灯闪烁。


该装置可（根据IEC61508的高和低需求）被用于在安全电路到SIL2并满足NE21的要求。配套可拆卸的接线端子

该装置配备可拆卸的螺钉式接线端子。



- 输出回路的断路/短路监控
- 完全电流隔离
- 反极性保护输入
- 可拆卸螺钉式端子
- 电源桥（交货时包含连接器）
- ATEX、IECEx、cUL、cFM、INMETRO、NEPSI、Ko
- 可在危险2区中使用
- SIL 2

尺寸



型号	IMX12-DO01-2U-2U-PR/24VDC
货号	7580104


工作电压	24 VDC
工作电压U _o	10...30 VDC
功耗	≤ 3.5 W
典型功率损耗	≤ 1.39 W

0-signal	0...5 VDC
1-signal	10...30 VDC
Input delay	≤ 20 ms

开路电压	Output at load resistance < 30 Ω , the input will be > 100 kΩ
------	---

短路电源	Output at > 20 kΩ load resistance, the input will be > 100 kΩ.
------	--

输出曲线



响应特性

Limit frequency	≤ 50 Hz
-----------------	---------

电流隔离

测试电压	2.5 kV RMS
输入端1到输出端1	375 V 峰值 符合 EN 60079-11
输入端2到输出端2	375 V peak value acc. to EN 60079-11
输入端1到电源	300 V RMS , 符合EN 50178和EN 61010-1标准
输入端2到电源	300 V RMS , 符合EN 50178和EN 61010-1标准
输出端1到电源	375 V 峰值 符合 EN 60079-11
输出端2到电源	375 V peak value acc. to EN 60079-11
输出端1到输出端2	50 V RMS , 符合EN 50178和EN 61010-1标准
输入端1到输入端2	300 V RMS acc. to EN 50178 and EN 61010-1

重要说明

对于Ex-应用，适用相应Ex证书
(ATEX、IECEX、UL等) 中规定的值。

防爆认证	TÜV 14 ATEX 149780X
------	---------------------

工作范围	II (1) G, II (1) D
------	--------------------

点火保护类别	[Ex ia Ga] IIC; [Ex ia Da] IIIC
--------	---------------------------------

工作范围	II 3 (1) G
------	------------

防爆类型	Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc
------	-------------------------

重要说明	如果该装置用于实现符合IEC 61508要求的功能安全性应用，则必须使用安全手册。本产品数据表中的信息不适用于功能安全性。
------	---

用于SIL安全电路	SIL 2类安全，依据IEC 61508标准
-----------	------------------------

显示屏/控件

电源指示灯	绿色
开关状态	黄色
故障显示	红

机械数据		
防护等级	IP20	
符合UL 94标准的阻燃等级	V-0	
工作温度	-25...+70 °C	
储藏温度	-40...+80 °C	
尺寸	120 x 12.5 x 117 mm	
重量	158 g	
安装说明	DIN 导轨 (NS35)	
外壳材料	塑料, 聚碳酸酯/ABS	
电气连接	可拆卸的螺钉式端子, 2针	
端子横截面	0.2...2.5 mm² (AWG : 24...14)	
固定扭矩	0.5 Nm	
固定扭矩	4.43 磅-英寸	
环境条件	工作海拔	不超过海平面上2000米
	污染程度	II
	浪涌/过电压类别	II (EN 61010-1)
	依据标准	
	电阻和绝缘性	
		EN 50178
		EN 61010-1
		EN 50155
		GL VI-7-2
	抗冲击性	
		EN 61373 B类
		EN 50155
		GL VI-7-2
		EN 60068-2-6
		EN 60068-2-27
	适用温度	
		EN 60068-2-1 Ad
		EN 50155
		GL VI-7-2
		EN 60068-2-2 Bd
		EN 60068-2-1
	空气湿度	
		EN 60068-2-38
	EMC	
		EN 50155
		GL VI-7-2
		NE21
		EN 61326-1
		EN 61326-3-1
		EN 61000-4-2
		EN 61000-4-3
		EN 61000-4-4
		EN 61000-4-5
		EN 61000-4-6
		EN 61000-4-11
		EN 61000-4-29
		EN 55011
		EN 55016
		EN 50121-3-2
		EN 61000-6-2

附件

型号	货号		尺寸图
IMX12-SC-2X-4BK	7580940	IM(X) 12 模块螺丝端子;包含在交付物中:4pcs 2针黑色夹子	
IMX12-SC-2X-4BU	7580941	IM(X) 12 模块螺丝端子;包含在交付物中:4个 2针蓝色端子	
IMX12-CC-2X-4BK	7580942	IM(X) 12 模块弹簧端子 ; 包含在交付物中 : 4 件 , 黑色端子 , 2 针脚	
IMX12-CC-2X-4BU	7580943	IM(X) 12 模块弹簧端子 ; 包含在交付物中 : 4 件 , 蓝色端子 , 2 针脚	