


# PS510-600-05-LI2UPN8-H1141

## Snímač tlaku – Relativní tlak: 0 ... 600 bar



### Technické údaje



|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ                                | PS510-600-05-LI2UPN8-H1141           |
| ID č.                              | 100001602                            |
| Teplota média                      | -40... +80 °C                        |
| Oblast použití                     | pro kapaliny a plyny                 |
| <b>Rozsah tlaku</b>                |                                      |
| Typ tlaku                          | Relativní tlak                       |
| Rozsah tlaku                       | 0...600 bar                          |
|                                    | 0...8702.26 psi                      |
|                                    | 0...60 MPa                           |
| Připustný přetlak                  | ≤ 2400 bar                           |
| Kritický tlak                      | ≥ 4000 bar                           |
| Čas odezvy                         | typicky 1 ms (max. 2.5 ms)           |
| Dlouhodobá stabilita               | ± 0.2 % FS, /rok                     |
| Přesnost                           | 0.25 % FS (LHR) at +25 °C using BFSL |
| <b>Elektrické údaje</b>            |                                      |
| Napájecí napětí U <sub>B</sub>     | 18...33 VDC                          |
| ochrana proti zkratu a přepólování | ano, taktovaná / ano (zdroj napětí)  |
| Kapacitní zátěž                    | 100 nF                               |
| Třída ochrany                      | III                                  |
| <b>výstupy</b>                     |                                      |
| Výstup 1                           | spínací výstup nebo IO-Link          |
| Výstup 2                           | Analogový nebo spínací výstup        |
| <b>Spínací výstup</b>              |                                      |
| Komunikační protokol               | IO-Link                              |
| Výstupní funkce                    | spínací/rozpínací, PNP/NPN           |
| Jmenovitý proud                    | 0.25 A                               |
| Frekvence spínání                  | ≤ 300 Hz                             |



### Vlastnosti

- 4místný dvoubarevný (červená/zelená) 12segmentový displej otočný o 180°
- přístroj lze při montáži natočit do libovolné polohy
- kovová měřicí buňka
- rozsah tlaku 0...600 bar rel.
- 18...33 VDC
- kontakt NO/NC, výstup PNP/NPN, analogový výstup (proudový/napětový), IO-Link SSP4.1.1
- procesní připojení vnější závit 7/16" UNF (SAE)
- přístroj s konektorem M12 × 1

### Schéma zapojení



### Funkční princip

Snímače tlaku z produktové řady P510 pracují s plně svařovanými kovovými měřicími buňkami. V důsledku tlaku působícího na kovový substrát je generován a elektronicky zpracován signál, který je úměrný tlaku. V závislosti na variantě snímače je zpracovaný signál k dispozici buď jako spínací, nebo analogový výstup s přesností 0,5 % z rozsahu. Otočné tělo senzoru a řada procesních

připojení zaručují flexibilní integraci do procesu.

## Technické údaje

|                                                  |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzdálenost spínacího bodu                        | ≥ 0.5 %                                                                                                                                      |
| Spínací bod(y)                                   | (min + 0,005 × rozsah)... 100% z rozsahu                                                                                                     |
| Rozpínací bod(y)                                 | min až (SP - 0,005 x rozsah)                                                                                                                 |
| Spínací cykly                                    | ≥ 100 mil.                                                                                                                                   |
| <b>analogový výstup</b>                          |                                                                                                                                              |
| Proudový výstup                                  | 4...20 mA                                                                                                                                    |
| Proud vysoké úrovně signálu                      | 20.5 mA                                                                                                                                      |
| Proud nízké úrovně signálu                       | 3.8 mA                                                                                                                                       |
| Zatěžovací odpor proudového výstupu              | ≤ 0.5 kΩ                                                                                                                                     |
| Napětový výstup                                  | 0...10 V                                                                                                                                     |
| Zatěžovací odpor napětového výstupu              | ≥ 8 kΩ                                                                                                                                       |
| <b>IO-Link</b>                                   |                                                                                                                                              |
| IO-Link specifikace                              | V 1.1                                                                                                                                        |
| Typ portu IO-Link                                | Class A                                                                                                                                      |
| Princip přenosu                                  | odpovídá 3drátu (PHY2)                                                                                                                       |
| Přenosová rychlost                               | COM 2 / 38,4 kBit/s                                                                                                                          |
| Šířka procesních dat                             | 32 bit (ze kterých 5 bitů není použito)                                                                                                      |
| Informace k měřené hodnotě                       | 24 bit (16bitová procesní hodnota + 8bitové měřítko)                                                                                         |
| Informace ke spínacímu bodu                      | 3 bit                                                                                                                                        |
| Typ datového rámce                               | 2.2                                                                                                                                          |
| Minimální čas cyklu                              | 6 ms                                                                                                                                         |
| Funkce pinu 4                                    | IO-Link                                                                                                                                      |
| Funkce pinu 2                                    | DI                                                                                                                                           |
| Maximální délka kabelu                           | 20 m                                                                                                                                         |
| Parametrizace                                    | FDT / DTM                                                                                                                                    |
| Podpora profilu                                  | Smart Sensor Profile (SSP4.1.1)                                                                                                              |
| Obsaženo v SIDI GSDML                            | připravuje se                                                                                                                                |
| <b>Programování</b>                              |                                                                                                                                              |
| Možnosti nastavení                               | začátek / konec analogového výstupu, bod sepnutí/rozepnutí; PNP/NPN; spínací/rozpínací; hystereze/funkce okna; filtr; jednotky; paměť špičky |
| <b>Mechanické údaje</b>                          |                                                                                                                                              |
| Materiál pouzdra                                 | nerez/plast, 1.4404 (AISI 316L)/Grilamid TR90 UV/Elastollan C 65 A 15 HPM 000/ Ultramid A3X2G5                                               |
| Materiál (ve styku s médiem)                     | nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)/1.4542 (AISI 630)                                                                                              |
| Procesní připojení                               | vnější závit 7/16"-20 UNF                                                                                                                    |
| Velikost klíče tlakové přípojky/převlečné matice | 24                                                                                                                                           |
| Utahovací moment upevňovací matice               | 15 Nm                                                                                                                                        |
| Elektrické připojení                             | konektor, M12 x 1                                                                                                                            |

## Technické údaje

|                                                   |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stupeň krytí                                      | IP66<br>IP67<br>IP69K                                                                                                                                                                  |
| <b>Podmínky okolí</b>                             |                                                                                                                                                                                        |
| Okolní teplota                                    | -40... +80 °C                                                                                                                                                                          |
| Skladovací teplota                                | -40... +80 °C                                                                                                                                                                          |
| Odolnost proti rázům                              | 50 g (11 ms) DIN EN 60068-2-27                                                                                                                                                         |
| EMV                                               | EN 61000-4-2 ESD:4 kV CD / 8 kV AD<br>EN 61000-4-3 HF ozařovaný: 15 V/m<br>EN 61000-4-4 Burst: 2 kV<br>EN 61000-4-6 HF leitungsgeb.: 10 V<br>EN 61000-6-2 0,5 kV, 42 Ω<br>EN 61326-2-3 |
| <b>Testy / certifikáty</b>                        |                                                                                                                                                                                        |
| Certifikáty                                       | CE<br>Metrologická certifikace (RUS)<br>cULus                                                                                                                                          |
| Číslo certifikátu UL                              | E183243                                                                                                                                                                                |
| <b>Referenční podmínky dle IEC 61298-1</b>        |                                                                                                                                                                                        |
| Teplota                                           | -40... +85 °C                                                                                                                                                                          |
| Tlak vzduchu                                      | 689...1300 hPa abs.                                                                                                                                                                    |
| Vlhkost vzduchu                                   | 10...95 % rel.                                                                                                                                                                         |
| Pomocná energie                                   | 24 VDC                                                                                                                                                                                 |
| <b>displeje / řídící systémy</b>                  |                                                                                                                                                                                        |
| Signalizace                                       | 4místný 12segmentový displej otočný o 180°, červený nebo zelený                                                                                                                        |
| Indikace stavu výstupu                            | 2 x LED, žlutá                                                                                                                                                                         |
| Zobrazení jednotek                                | 5 x zelená LED (bar, psi, kPa, MPa, misc)                                                                                                                                              |
| <b>Teplotní poměry</b>                            |                                                                                                                                                                                        |
| Teplotní koeficient rozsahu TK <sub>s</sub>       | ± 0.11 % z rozsahu/10 K                                                                                                                                                                |
| Teplotní koeficient nulového bodu TK <sub>0</sub> | ± 0.11 % z rozsahu / 10 K                                                                                                                                                              |
| MTTF                                              | 100 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C                                                                                                                                                     |



| Rozměrový náčrtek | Typ    | ID č.     |                                                               |
|-------------------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| <p>mm [inch]</p>  | PAM-P3 | 100004416 | Tlumičivý prvek, chrání měřicí buňku před tlakovými špičkami. |