


VAS22-A80E-5/TEL1500

Ventilový konektor, pouzdro A – Připojovací kabel



Vlastnosti



- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- odolný vůči chemikáliím a oleji
- samozhášecí
- odolnost vůči kyselinám a louhům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolýze
- bez LABS
- délka kabelu: 5 m

Technické údaje

Typ	VAS22-A80E-5/TEL1500
ID č.	100006843
Konektor A	ventilový konektor, ventilový konektor A
Kontakty	kov,CuSn,stříbřeno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá / průsvitná
Těsnění	plast, TPU
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP65, IP67, IP68, (montováno)
Průměr kabelu	Ø 6.1 mm ±0.20
Délka kabelu	5 m
Materiál kabelu	PVC, černá
Izolace žil	PVC
Průřez žily	3 x 0.75 mm²
Konstrukce žily	24 x 0.195 mm
Barva žil	BN, BU, GNYE
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	230 V
Zkušební napětí:	2000 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	> 1 MΩ/km
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Vnitřní odpor	max. 57 Ω/km
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø

Schéma zapojení



Technické údaje

Okolní teplota (pevná)	-40... +105 °C
Okolní teplota (mobilní)	0... +80 °C
Upevňovací šroub	mosaz, CuZn, niklováno