

REI-12H15E-4B2500-H1181
Inkrementální rotační snímač
Industrial Line




Technické údaje

Typ	REI-12H15E-4B2500-H1181
ID č.	100010533
Měřicí princip	optický
Všeobecné údaje	
Max. rychlost otáčení	6000 rpm
Moment setrvačnosti rotoru	$6 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Rozběhový krouticí moment	$< 0.05 \text{ Nm}$
Typ výstupu	inkrementální
Inkrementální rozlišení	2500 ppr
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	5...30 VDC
Proud naprázdno	$\leq 90 \text{ mA}$
Výstupní proud	$\leq 20 \text{ mA}$
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano
Max. impulsní frekvence	300 kHz
Úroveň signálu High	min. 2.5 V
Úroveň signálu Low	max. 0.5 V
Výstupní funkce	RS422/TTL, s inverzními signály
Mechanické údaje	
Typ příruby	příruba se statorovou spojkou
Průměr příruby	$\varnothing 63 \text{ mm}$
Typ hřídele	dutá hřídel
Průměr hřídele D (mm)	15
Materiál hřídele	nerez ocel

Vlastnosti

- příruba se statorovou spojkou, $\varnothing 63 \text{ mm}$
- dutá hřídel $\varnothing 15 \text{ mm}$
- optický měřicí princip
- materiál hřídele: nerez ocel
- stupeň krytí IP67 ze strany pouzdra a hřídele
- $40 \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$
- max. 6000 ot./min (při trvalém provozu 3000 ot./min)
- 5...30 VDC
- RS422/TTL s inverzními signály
- frekvence max. 300 kHz
- zástrčka M12x1 8pinová
- 2500 impulsů na otáčku

1	GND
2	U_B +
3	A
4	A inv.
5	B
6	B inv.
7	0
8	0 inv.
PH	shield




Technické údaje

Materiál pouzdra	zinková slitina
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
	8pinová
Axiální zatížení hřídele	40 N
Radiální zatížení hřídele	80 N
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-40... +85 °C
Odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2000 Hz
Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27)	3000 m/s², 6 ms
Stupeň krytí	IP67
Protection class housing	IP65
Protection class shaft	IP67

Příslušenství


RSA-6 1544700

Vložka, vnější průměr 15 mm, vnitřní průměr 12,7 mm




RSA-5 1544669

Vložka, vnější průměr 15 mm, vnitřní průměr 12 mm




RSA-4 1544668

Vložka, vnější průměr 15 mm, vnitřní průměr 9,53 mm




RSA-3 1544667

Vložka, vnější průměr 15 mm, vnitřní průměr 10 mm




RSA-2 1544666

Vložka, vnější průměr 15 mm, vnitřní průměr 6,35 mm



RSA-1 1544665

Vložka, vnější průměr 15 mm, vnitřní průměr 6 mm



REI-12H15E-4B2500-H1181| 21-02-2025 20-11 | Změna údajů vyhrazena

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát
	WKC8T-2/TXL	6625145	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát