

REI-10S6C-4B2500-H1181
Inkrementální rotační snímač
Industrial Line



Technické údaje

Typ	REI-10S6C-4B2500-H1181
ID č.	100010257
Měřicí princip	optický
Všeobecné údaje	
Max. rychlost otáčení	6000 rpm
Moment setrvačnosti rotoru	$1.8 \times 10^{-5} \text{ kgm}^2$
Rozběhový krouticí moment	$< 0.05 \text{ Nm}$
Typ výstupu	inkrementální
Inkrementální rozlišení	2500 ppr
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	5...30 VDC
Proud naprázdno	$\leq 90 \text{ mA}$
Výstupní proud	$\leq 20 \text{ mA}$
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano
Max. impulsní frekvence	300 kHz
Úroveň signálu High	min. 2.5 V
Úroveň signálu Low	max. 0.5 V
Výstupní funkce	RS422/TTL, s inverzními signály
Mechanické údaje	
Typ příruby	upínací příruba
Průměr příruby	$\varnothing 58 \text{ mm}$
Typ hřídele	hřídel
Průměr hřídele D (mm)	6
Vlnová délka L [mm]	10

Vlastnosti

- upínací příruba, $\varnothing 58 \text{ mm}$
- hřídel, $\varnothing 6 \times 10 \text{ mm}$
- optický měřicí princip
- materiál hřídele: nerez ocel
- stupeň krytí IP67 ze strany pouzdra a hřídele
- $40 \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$
- max. 6000 ot./min (při trvalém provozu 3000 ot./min)
- 5...30 VDC
- RS422/TTL s inverzními signály
- frekvence max. 300 kHz
- zástrčka M12x1 8pinová
- 2500 impulsů na otáčku



Technické údaje

Materiál hřídele	nerez ocel
Materiál pouzdra	zinková slitina
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
	8pinová
Axiální zatížení hřídele	50 N
Radiální zatížení hřídele	100 N
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-40... +85 °C
Odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2000 Hz
Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27)	3000 m/s², 6 ms
Stupeň krytí	IP67
Protection class shaft	IP67

Příslušenství

RA-BC-20-06-06 100048777



Vlnková spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-BC-20-06-08 100048778



Vlnková spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 = 8 mm

RA-BC-20-06-10 100048779




Vlnková spojka s hliníkovým nábojem Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-BC-E-20-06-06 100048785




Vlnková spojka z nerezové oceli Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-BC-E-20-06-10 100048786




Vlnková spojka z nerezové oceli Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-SDC-30-06-10 100048791




Pružinová kotoučová spojka Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RA-SDC-30-06-06 100048790




Pružinová kotoučová spojka Ø 30 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-HC-25-06-06 100048794




Hliníková spirálová spojka Ø 25 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm

RA-HC-25-06-10 100048795



Hliníková spirálová spojka Ø 25 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

RFA-2 1544631



Hliníkový kvádrový přírubový adaptér pro rotační senzory s dutou hřídelí a upínací přírubou, délka hrany 63,5 mm, tloušťka 3 mm

RFA-13

1544642


Hliníkový kvádrový přírubový adaptér pro rotační senzory s dutou hřídelí a upínací přírubou, délka hrany 80 mm, tloušťka 4 mm



RFA-1

1544630


Hliníkový kvádrový přírubový adaptér pro rotační senzory s dutou hřídelí a upínací přírubou, délka hrany 58 mm, tloušťka 4 mm



RFA-4

1544633


Europříruba - hliníkový přírubový adaptér pro rotační senzory s hřídelí, Ø 115 mm; průměr roztečné kružnice 100 mm; pro změnu příruby 58 mm na Europřírubu



RFA-6

1544635


Europříruba - hliníkový přírubový adaptér pro rotační senzory s hřídelí, Ø 58 mm; pro změnu příruby na synchronní přírubu



RFA-7

1544636


Hliníkový přírubový adaptér pro rotační senzory s hřídelí, Ø 65 mm; pro změnu na přírubu Ø 65 mm s roztečnou kružnicí 48 mm



RFA-8

1544637


Hliníkový přírubový adaptér pro rotační senzory s hřídelí, Ø 70 mm, tloušťka 4 mm; pro změnu na přírubu Ø 70 mm



RFA-9

1544638


Úhlová hliníková příruba pro rotační senzory s hřídelí s přírubou Ø 58 mm



RFA-11

1544640

Hliníkový přírubový adaptér pro rotační senzory s hřídelí, Ø 70 mm, tloušťka 10 mm; pro změnu na přírubu Ø 70 mm



RFA-12

1544641

Hliníkový kvádrový přírubový adaptér pro rotační senzory s dutou hřídelí a upínací přírubou, délka hrany 70 mm, tloušťka 10 mm



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát
	WKC8T-2/TXL	6625145	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát