


RES-187HA1T-3C13B-H1181

Absolutní rotační snímač - jednootáčkový Industrial Line





Vlastnosti

- příruba s montážním elementem
- dutá hřídel Ø 9,525 mm
- optický měřicí princip
- materiál hřídele: nerez ocel
- stupeň krytí IP67 ze strany pouzdra a hřídele
- 40...+80 °C
- max. 4000 ot./min (při trvalém provozu 2000 ot./min)
- 10...30 VDC
- SSI, gray
- zástrčka M12x1, 8pinová
- 360° s rozlišením 13 bitů (8192 pozic)

Technické údaje

Typ	RES-187HA1T-3C13B-H1181
ID č.	100016325
Měřicí princip	optický
Všeobecné údaje	
Max. rychlost otáčení	4000 rpm
Moment setrvačnosti rotoru	$6 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$
Rozběhový krouticí moment	< 0.05 Nm
Měřicí rozsah	0...360 °
Absolutní přesnost	$\pm 0.015^\circ$ při 25 °C
Typ výstupu	absolutní jednootáčkový
Rozlišení na otáčku	13 Bit
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	10...30 VDC
Proud naprázdno	$\leq 45 \text{ mA}$
Výstupní proud	$\leq 20 \text{ mA}$
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano
Úroveň signálu High	typ. 3.8 V
Úroveň signálu Low	typ. 1.3 V (20 mA zátěž)
Komunikační protokol	SSI
Výstupní funkce	Gray kód
Mechanické údaje	
Typ příruby	příruba s upevňovacím elementem
Průměr příruby	Ø 58 mm
Typ hřídele	slepá dutá hřídel

Schéma zapojení




Technické údaje

Průměr hřídele D (mm)	9.525
Vlnová délka L [mm]	15.875
Materiál hřídele	nerez ocel
Materiál pouzdra	zinková slitina
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
	8pinová
Axiální zatížení hřídele	40 N
Radiální zatížení hřídele	80 N
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-40... +80 °C
Odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6)	100 m/s², 55...2000 Hz
Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27)	2500 m/s², 6 ms
Stupeň krytí	IP67
Protection class shaft	IP67


Příslušenství

RME-1 1544612




Nerezová statorová spojka pro rotační senzory s dutou hřídelí, průměr roztečné kružnice 65 mm, pro standardní aplikace s vyšší axiální a radiální dynamikou

RME-2 1544613




Stainless steel flex mount coupling for hollow shaft encoders, reference diameter 63 mm, for applications with high demands on accuracy

RME-4 1544615




Nerezový upevňovací plech pro rotační senzory s dutou hřídelí, průměr roztečné kružnice 80... 170 mm, pro aplikace s axiálním a radiálním zatížením při nižší dynamice

RME-7 1544618




Nerezová statorová spojka pro rotační senzory s dutou hřídelí, průměr roztečné kružnice 65 mm, pro aplikace s axiálním a radiálním zatížením při vysoké dynamice

RME-8 1544619




Nerezový upevňovací plech pro rotační senzory s dutou hřídelí, průměr roztečné kružnice 65... 91,5 mm, pro aplikace s axiálním a radiálním zatížením při trvalých otáčkách


RME-9 1544620



Nerezový upevňovací plech pro rotační senzory s dutou hřídelí, průměr roztečné kružnice 64,5 mm, pro aplikace s axiálním a radiálním zatížením při nižší dynamice

RME-13
1544624


Plastový montážní element pro rotační senzory s dutou hřídelí, průměr roztečné kružnice 42 mm, pro aplikace s nízkým axiálním zatížením při nízké dynamice a omezeném prostoru

RME-14
1544625


Plastový montážní element pro rotační senzory s dutou hřídelí, průměr roztečné kružnice 44, 60, 63 a 65 mm, pro aplikace s vysokým axiálním zatížením a nízké dynamice