

Příslušenství ochranná trubka pro teplotní senzory THW-6-G1/2-TI-L050



- ochranná jímka pro montáž teplotních čidel
- průměr konce sondy 6 mm
- procesní připojení vnější závit G1/2"
- hloubka ponoření 50 mm
- materiál ve styku s médiem: titan

Všeobecný popis

Ochranné jímky slouží pro ochranu teplotního čidla před agresivním médiem a vysokým tlakem. Při montáži pomocí ochranné jímky nemá teplotní čidlo přímý kontakt s médiem. Čidlo lze vyměnit bez přerušení procesu.

Typ	THW-6-G1/2-TI-L050
ID č.	100019272
Teplotní rozsah	
Měřicí rozsah	-50...350 °C
	-58...662 °F
Hloubka ponoru L	50 mm
Vnější průměr	9 mm
Mechanické údaje	
Materiál pouzdra	titan/nerez ocel, Titan 3.7035 (B3)
Vnitřní průměr	6.2 mm
Procesní připojení	vnější závit G 1/2"
Odolnost vůči tlaku	400 bar
Útahovací moment upevňovací matice	100 Nm