


Příslušenství svěrací šroubení pro teplotní senzory CF-M-6.35-N1/2-A4



- šroubení pro přímou montáž teplotních čidel řady TP
- kovová kleština
- pro sondy s průměrem 6.35 mm
- procesní připojení vnější závit N1/2"


Všeobecný popis

Svěrací šroubení slouží pro přímou montáž teplotního čidla. Tak lze dosáhnout různých hloubek ponoření čidla. Při tomto způsobu montáže má teplotní čidlo přímý kontakt s médiem, což urychluje odezvu na teplotní změny.

Typ	CF-M-6.35-N1/2-A4
ID č.	100027548

Teplotní rozsah	
Mechanické údaje	
Materiál pouzdra	nerez ocel, 1.4404 (316L)
Materiál těsnění	nerez ocel
Procesní připojení	vnější závit NPT 1/2"
Odolnost vůči tlaku	100 bar
Utahovací moment upevňovací matice	100 Nm

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
CF-M-6.35-G1/2-A4	100027547	Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6,35 mm; procesní připojení: vnější závit G1/2"	
CF-M-6.35-N1/2-A4	100027548	Svěrací šroubení pro přímou montáž teplotních senzorů; průměr senzoru 6,35 mm; procesní připojení: vnější závit N1/2"	