


Modul pro pohony Ford pro připojení na IO-Link master 1x signálka, 1x tlačítko se signálkou, 1x senzor se signálkou OPIL-E4-IO2-FE02



Typ	OPIL-E4-IO2-FE02
ID č.	100029327

Systémová data	
Napájecí napětí	24 VDC
Připustný rozsah	18...30 VDC
Připojení napájení	M12
Provozní proud	max. 300 mA


IO-Link	
Propojovací technika IO-Link	1x M12
IO-Link specifikace	V 1.1
Typ portu IO-Link	Class A
Typ datového rámce	podporuje vše
Přenosová rychlost	COM 2 / 38,4 kBit/s

V souladu s normami	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61131- 2:2007

Systémová data	
Okolní teplota	-40... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +85 °C
Stupeň krytí	IP54

- robustní pouzdro
- jazyk štítku: španělština
- 1x červená stavová LED
- 1x prosvětlené tlačítko, modrý svítící kroužek
- 1x prosvětlené (bílá) dotykové tlačítko

IO-Link M12 x 1



Přidělení I/O do FIL20-8DXP

			Procesní data
Start Inicio Start		Output I/O ₇	byte.bit offset 0.7
		Input I/O ₆	byte.bit offset 0.6
Reset Reiniciar reset		Output I/O ₅	byte.bit offset 0.5
		Input I/O ₄	byte.bit offset 0.4
Emergency off Parada de Emergencia Emergency-stop		Output I/O ₁	byte.bit offset 0.1