


Procesní kontrolní skříňka Ford pro připojení na IO-Link master 4x tlačítko se signálkou OPIL-E4-IO3-FE04



- robustní pouzdro
- jazyk štítku: angličtina
- 4 × prosvětlené tlačítko, bílý svítící kroužek

Typ	OPIL-E4-IO3-FE04
ID č.	100036394


Systémová data	
Napájecí napětí	24 VDC
Připustný rozsah	18...30 VDC
Připojení napájení	M12
Provozní proud	max. 150 mA

IO-Link	
Propojovací technika IO-Link	1 × M12
IO-Link specifikace	V 1.1
Typ portu IO-Link	Class A
Typ datového rámce	podporuje vše
Přenosová rychlost	COM 2 / 38,4 kBit/s

V souladu s normami	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61131- 2:2007

Systémová data	
Okolní teplota	-40... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +85 °C
Stupeň krytí	IP54

IO-Link M12 x 1



Přidělení I/O do FIL20-8DXP

			Procesní data
PROZESS KONTROLLE CONTROL DE PROCESOS PROCESS INSPECTION		Output I/O ₇	byte.bit offset 0.7
		Input I/O ₆	byte.bit offset 0.6
PROZESS WIEDERHOLEN REPETIR PROCESO PROCESS REPEAT		Output I/O ₅	byte.bit offset 0.5
		Input I/O ₄	byte.bit offset 0.4
PROZESS OK PROCESO OK PROCESS OK		Output I/O ₃	byte.bit offset 0.3
		Input I/O ₂	byte.bit offset 0.2
PROZESS NOK PROCESO NOK PROCESS NOK		Output I/O ₁	byte.bit offset 0.1
		Input I/O ₀	byte.bit offset 0.0