


RU80D-M18M-UPN8X2-H1141

Ultrazvukový senzor – reflexní snímač





Technické údaje

Typ	RU80D-M18M-UPN8X2-H1141
ID č.	100039008
Ultrazvuková data	
Funkce	senzor přiblížení
Rozsah	80...800 mm
Rozlišení	1 mm
Minimální spínací vzdálenost	10 mm
Frekvence ultrazvuku	400 kHz
Opakovatelnost	≤ 0.15 % z rozsahu
Teplotní drift	± 1.5 % z rozsahu
Chyba linearity	≤ ± 0.5 %
Délka hrany jmenovitého ovládacího prvku	200 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	18...30 VDC
Zvlnění	10 % U_{ss}
DC jmenovitý provozní proud I_o	≤ 150 mA
Proud naprázdno	≤ 40 mA
Zatěžovací odpor	≤ 1000 Ω
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Doba ustálení	≤ 300 ms
Komunikační protokol	IO-Link
Výstupní funkce	spínací/rozpínací, PNP/NPN
Výstup 1	spínací výstup nebo IO-Link
Frekvence spínání	≤ 5 Hz
Hystereze	≤ 2 mm
Pokles napětí při I_o	≤ 2.5 V

Vlastnosti

- hladké čelo akustického měniče
- závitové pouzdro M18, zalito
- připojení konektorem M12x1
- měřicí rozsah nastavitelný tlačítkem
- teplotní kompenzace
- mrtvá zóna: 8 cm
- rozsah: 80 cm
- rozlišení: 1 mm
- nastavitelná spínací hystereze
- úzký zvukový kužel
- spínací výstup: push-pull (PNP / NPN)
- lze nastavit spínací / rozpínací
- IO-Link

Schéma zapojení



Funkční princip

Ultrazvukové senzory snímají pomocí zvukových vln bezkontaktně a bez opotřebení objekty různých tvarů. Přitom není důležité, zda je objekt průhledný nebo neprůhledný, kovový, plastový, pevný, kapalný nebo sytký. Také vlivy okolí - mlha, prach a déšť, funkci senzoru téměř neovlivňují.

Technické údaje

Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti přerušení vodiče	ano
Možnost nastavení	vzdálené nastavení IO-Link
IO-Link	
IO-Link specifikace	V 1.1
Typ portu IO-Link	Class A
Komunikační režim	COM 2 (38.4 kBaud)
Procesní data	16 bit
Měřená hodnota	15 bit
Spínací bod	1 bit
Typ datového rámce	2.2
Minimální čas cyklu	2 ms
Funkce pinu 4	IO-Link
Funkce pinu 2	DI
Maximální délka kabelu	20 m
Podpora profilu	Profilu smart sensor/Smart Sensor Profile
Mechanické údaje	
Pouzdro	závitové pouzdro, pouzdro M18 x 1
Směr vyzařování	přímá
Rozměry	Ø 18 x 55.5 mm
Materiál pouzdra	kov, CuZn, niklováno
Utahovací moment upevňovací matice	20 Nm
Materiál akustického měniče	plast, epoxidová pryskyřice a PU pěna
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, čtyřdrát
Okolní teplota	-25... +70 °C
Skladovací teplota	-40...+80 °C
Odolnost vůči tlaku	0,5 ... 5 bar
Stupeň krytí	IP67
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Objekt detekován	LED, žlutá
Testy / certifikáty	
MTTF	677 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Prohlášení o shodě EN ISO/IEC	EN 60947-5-2
Certifikáty	CE cULus

Vyzařovací kužel

