

Modul pro pohony Ford pro připojení na IO-Link master


3× tlačítko se signálkou, 1x senzor se signálkou

OPIL-E4-IO4-FE01



- robustní pouzdro
- jazyk štítku: němčina
- 2× prosvětlené tlačítko, bílý svítící kroužek
- 1× prosvětlené tlačítko, bílý svítící kroužek
- 1x prosvětlené (bílá) dotykové tlačítko

IO-Link M12×1



Typ	OPIL-E4-IO4-FE01
ID č.	100040236

Systémová data	
Napájecí napětí	24 VDC
Připustný rozsah	18...30 VDC
Připojení napájení	M12
Provozní proud	max. 300 mA

IO-Link	
Propojovací technika IO-Link	1× M12
IO-Link specifikace	V 1.1
Typ portu IO-Link	Class A
Typ datového rámce	podporuje vše
Přenosová rychlost	COM 2 / 38,4 kBit/s

V souladu s normami	
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	dle EN 61131- 2:2007

Systémová data	
Okolní teplota	-40... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +85 °C
Stupeň krytí	IP54

Přidělení I/O do FIL20-8DXP

			Procesní data
Start Inicio Start	Start Inicio Start	Output I/O ₇	byte.bit offset 0.7
		Input I/O ₆	byte.bit offset 0.6
Reset Reiniciar reset	reset Reiniciar reset	Output I/O ₅	byte.bit offset 0.5
		Input I/O ₄	byte.bit offset 0.4
Ausschleusen Descargar Take out	- - -	Output I/O ₃	byte.bit offset 0.3
		Input I/O ₂	byte.bit offset 0.2
Einschleusen Cargar Put in	Freigabe Liberar Schváleno	Output I/O ₁	byte.bit offset 0.1
		Input I/O ₀	byte.bit offset 0.0