


Neřízený Ethernet přepínač 5 × port 100 Mbit TNIC-UX-5FE



- 5 × RJ45, 100-Mbps Ethernet
- hliníkové pouzdro
- stupeň krytí IP30
- 3pinové šroubovací připojení
- Galvanické oddělení napájení, Ethernetu a pouzdra

Typ	TNIC-UX-5FE
ID č.	100049175


Systémová data	
Napájecí napětí	24 VDC
Přípustný rozsah	6...36 VDC
Připojení napájení	šroubovací svorkovnice
Provozní proud	při 24 VDC: min. 20 mA; max. 40 mA
Potenciálové oddělení	Galvanické oddělení napájení, Ethernetu a pouzdra Napěťová odolnost do 0,75 kVDC

Systémová data	
Přenosová rychlost Ethernet	10/100 Mbps
Připojení Ethernet	5x RJ45
Frame forwarding	store and forward

Switch interface	
porty 10/100 Mbit	5
802.3q compliance	ano
802.3u compliance	ano
802.3x compliance	ano
Auto-crossing (802.3)	ano
Auto-negotiation (802.3)	ano
Auto-polarity (802.3)	ano
Flow control (802.3X)	ano
Jumbo frames	ne
Multicasts	ano
Multiple queues per port	ano, max. 4

V souladu s normami	
Certifikáty	CE a UKCA odolnost vůči UV dle DIN EN ISO 4892-2A (2013)
UL certifikát	cULus LISTED 21 W2, encl. Type 1 IND.CONT.EQ.

Systémová data	
Rozměry	17.5 x 66 x 89 mm
Okolní teplota	-40... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +85 °C
Relativní vlhkost	0...95 %, nekondenzující
Nadmořská výška	max. 2000 m
Stupeň krytí	IP30
MTTF	350 let dle SN 29500 (Ed. 99) 20°C
Materiál pouzdra	eloxovaný hliník, nerezová ocel
bez halogenů	ano
Montáž	Lišta DIN 35 mm

 1 2 3 4 5	Upozornění 1 PWR: LED Power 2 L/A: LED 10/100 Mbps 3 XF1–XF5: Ethernet rozhraní 4 XD: napájení 5 úchytka pro montáž na lištu DIN	Napájení  1 = 24 VDC 2 = 0 V 3 = FE
--	---	--