


DW500-70-7E-H1441
lankové snímače – analogový



Technické údaje

Typ	DW500-70-7E-H1441
ID č.	1544534
Poznámka p produktu	Turck popis změněn: dříve DW...-H1141
Všeobecné údaje	
Měřicí rozsah	500 mm
Chyba linearity	≤ 0.1 %
Typ výstupu	analogový
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	12...30 VDC
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano
Výstupní funkce	4pinový, analogový výstup
Proudový výstup	4...20 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	lankový senzor
Materiál pouzdra	titan, eloxovaný hliník
Tahová síla min.	3.4 N
Tahová síla max.	4 N
Rychlost vytahování max.	8 m/s
Tažné zrychlení max.	200 m/s ²
Materiál lanka	nerez ocel
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-20... +60 °C
Stupeň krytí	IP65

Vlastnosti

- měřicí rozsah 500 mm
- M12 zástrčka
- stupeň krytí: IP65 (Encoder)
- analogový výstup 4...20mA
- napájecí napětí max. 12...30 VDC

Schéma zapojení



Signál	+U _B	-	Analog out	-	-	-	-	-	-
Obsazení pinů	1	2	3	4	-	-	-	-	-

Příslušenství

RDR-1	1544753
-------	---------

Vodící kladka z hliníku pro lankové snímače

