



LTX500M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161

Lineární senzor do vysokého tlaku – SSI




Technické údaje

Typ	LTX500M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
ID č.	1540233
Poznámka p produktu	Viz poznámku ke konstrukci pouzdra na straně 2
Měřicí princip	magnetostrikční
Všeobecné údaje	
Měřicí rozsah	500 mm
Rozlišení	0,005 mm
Mrtvá zóna a	50.8 mm
Mrtvá zóna b	63.5 mm
Opakovatelnost	≤ 0.01 % z rozsahu
Chyba linearity	≤ 0.01 % z rozsahu
Hystereze	≤ 0.025 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	7...30 VDC
Zvlnění U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano (zdroj napětí)
Komunikační protokol	SSI
Výstupní funkce	6pinový, 25 Bit, Gray, asynchron, vpřed
Spotřeba proudu	< 60 mA při 24 VDC
Mechanické údaje	
Pouzdro	tyčové provedení
Rozměry	695.6 mm
Materiál pouzdra	kov, AL
Materiál aktivní plochy	nerez ocel, 1.4404 (AISI 316L)
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1

Vlastnosti

- vhodný pro hydraulické válce
- senzor je trvale odolný tlaku do 340 barů, krátkodobě do 680 barů
- odolnost vůči nárazu do 100g
- signalizace stavu pomocí 3 barevných LED
- rozlišení 0 005 mm
- pracovní teplota tyče -40°...+105 °C
- pracovní teplota elektroniky -40°...+85 °C
- stupeň krytí IP68
- napájecí napětí 7...30 VDC
- SSI výstup, kódování Gray, 25 bitů
- konektor M12x1

Schéma zapojení



Funkční princip


LTX je magnetostrikční senzor, určený pro snímání polohy v hydraulických válcích. Při použití plováku je možné tento senzor používat také pro snímání výšky hladiny kapalin. Senzor je velice robustní a přesný. V případě výpadku napájení si pamatuje informaci o poloze, takže není třeba provádět znovu nastavení. Sensory pracují bezdotykově a jsou proto bez opotřebení a nevyžadují údržbu.

Technické údaje

Podmínky okolí	
Okolní teplota	-40... +85 °C
Odolnost vůči vibracím	30 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	100 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP68
Indikace měřicího rozsahu	multifunkční LED

Montážní pokyny

Montážní pokyny / popis




Konstrukce pouzdra Flat Face
U tohoto senzoru se jedná o provedení Flat Face (viz výkres).
Pro upevnění přístroje je třeba v koncovém krytu hydraulického válce díra se závitem M18 x 1,5. Další informace naleznete v návodu k obsluze.

Příslušenství


CM-R106900416

Standardní snímací element, vhodný pro montáž do hydraulických válců.




STM-AL-R106900409

Standardní ovládací element se 4 dírami, materiál: hliník




LSPM-AL-R106900414

Kruhový snímací element s drážkou, při externí montáž s upevňovací sponou RB-R10, materiál: hliník




EF-R106900417

Plovákový ovládací element, měrná hmotnost 0,62 kg/m³, vhodný pro externí montáž, pro kontrolu výšky hladiny, materiál: nerez ocel




STS-R10

6900411




MB-R10

6900419




RB-R10

6900420



MMB-R10

6900004



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC 6T-2/S618	U5311-51	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: šedé PVC, kabel s fóliovým stíněním, stínící vodič není připojen ke spojovací matici, k dispozici jsou i jiné délky a provedení kabelu, viz www.turck.com .
	RKC6T-2/TXL	6627031	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 6pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát