



montážní příslušenství prodlužovací kabel do vysokých teplot pro indukční senzory do 250 °C HTC1102 10M



Typ	HTC1102 10M
ID č.	1602407
Kabel	Ø 3.8 mm, PTFE, FEP, 10 m hliníková ochrana kabelu Ø 8 mm
Průřez vlákna	3 x 0.34 mm ²
Žíly kabelu	19x0.16mm
Okolní teplota	0... +250 °C
Stupeň krytí	IP50

- FEP kabel, 10 m, 3 x 0,34 mm², stíněný
- ochranná hliníková hadice Ø 8 mm
- pro teploty až do +250 °C
- funkce pouze s vyhodnocovacím přístrojem EM30-AP6X2-H1141/S1102
- pro připojení indukčních senzorů do 250 °C

Schéma zapojení



Všeobecný popis

Senzor může být používán pouze s vyhodnocovacím zařízením. Nastavení spínací vzdálenosti při pokojové teplotě musí brát v úvahu teplotní charakteristiku senzoru. Indukční senzory ve speciálním provedení lze nasadit při teplotách od -40 °C až do +250 °C.