


BI4U-M12-AP6X

Indukční senzor – se zvýšenou spínací vzdáleností




Technické údaje

Typ	BI4U-M12-AP6X
ID č.	1634803
Všeobecné údaje	
Jmenovitá spínací vzdálenost	4 mm
Montážní podmínky	vestavné
Zajištěná spínací vzdálenost	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
Opakovatelnost	$\leq 2\%$ z rozsahu
Teplotní drift	$\leq \pm 10\%$ $\leq \pm 15\%$, $\leq -25^\circ\text{C}$ v $\geq +70^\circ\text{C}$
Hystereze	3...15 %
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	10...30 VDC
Zvlnění U_{ss}	$\leq 10\%$ U_{Bmax}
DC jmenovitý provozní proud I_e	≤ 200 mA
Proud naprázdno	≤ 25 mA
Zbytkový proud	≤ 0.1 mA
Zkušební izolační napětí	0.5 kV
Ochrana proti zkratu	ano/taktovaná
Pokles napětí při I_e	≤ 1.8 V
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano/kompletní
Výstupní funkce	třídrát, spínací, PNP
Odolnost vůči stejnosměrnému poli	300 mT
Odolnost vůči střídavému poli	300 mT _{ss}
Třída ochrany	□
Frekvence spínání	3 kHz

Vlastnosti

- závitové pouzdro M12 x 1
- chromovaná mosaz
- faktor 1 pro všechny kovy
- stupeň krytí IP68
- odolnost vůči magnetickému poli
- vysoká spínací vzdálenost
- vestavná montáž možná
- DC 3drát, 10...30 VDC
- spínací PNP výstup
- připojení kabelem

Schéma zapojení





Funkční princip

Indukční senzory jsou určeny pro bezkontaktní detekci kovových předmětů bez opotřebení. Senzory uprox+ mají významné výhody díky jejich patentovanému vícenásobnému systému. Například konstantní vysokou spínací vzdálenost, maximální flexibilitu, vysokou bezpečnost provozu.

Technické údaje

Mechanické údaje	
Pouzdro	závitové pouzdro, M12 x 1
Rozměry	54 mm
Materiál pouzdra	kov, CuZn, chromovaný
Materiál aktivní plochy	plast, LCP
Koncovka	plast, EPTR
Utahovací moment upevňovací matice	10 Nm
Elektrické připojení	kabel
Kabel	Ø 5.2 mm, LifYY, PVC, 2 m
Průřez vlákna	3 x 0.34 mm ²
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-30... +85 °C
Odolnost vůči vibracím	55 Hz (1 mm)
Odolnost proti rázům	30 g (11 ms)
Stupeň krytí	IP68
MTTF	874 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá


Montážní pokyny

Montážní pokyny / popis												
												
	<table><tr><td>Vzdálenost D</td><td>24 mm</td></tr><tr><td>Vzdálenost W</td><td>3 x Sn</td></tr><tr><td>Vzdálenost T</td><td>3 x B</td></tr><tr><td>Vzdálenost S</td><td>1,5 x B</td></tr><tr><td>Vzdálenost G</td><td>6x Sn</td></tr><tr><td>Průměr aktivní plochy B</td><td>Ø 12 mm</td></tr></table>	Vzdálenost D	24 mm	Vzdálenost W	3 x Sn	Vzdálenost T	3 x B	Vzdálenost S	1,5 x B	Vzdálenost G	6x Sn	Průměr aktivní plochy B
Vzdálenost D	24 mm											
Vzdálenost W	3 x Sn											
Vzdálenost T	3 x B											
Vzdálenost S	1,5 x B											
Vzdálenost G	6x Sn											
Průměr aktivní plochy B	Ø 12 mm											
Všechny vestavné senzory uprox®+ je také možné při montáži zapustit. Při zapuštění o 0,5 mm je zaručena bezpečná funkce senzoru.												


Příslušenství

PN-M12
6905309


Ochranná matice pro závitová pouzdra M12 x 1; materiál: nerez A2 1.4305 (AISI 303)


QM-12
6945101


Montážní úchytka s pevným dorazem; materiál: chromovaná mosaz Vnější závit M16x1. Upozornění: Spínací vzdálenost senzorů se může lišit při použití úchytek pro rychlou montáž.


BST-12B
6947212

Montážní úchytka s pevným dorazem pro závitová pouzdra; materiál: PA6


MW12
6945003

Montážní úchytka pro závitová pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301 (AISI 304)


BSS-12
6901321

Montážní úchytka pro válcová a závitová pouzdra; materiál: polypropylén

