


RU300U-M30E-LU8X2-H1151


Ultrazvukový senzor – reflexní snímač



Vlastnosti

- hladké čelo akustického měniče
- závitové pouzdro M30, zalité
- připojení konektorem M12x1
- Teach-In funkce
- teplotní kompenzace
- mrtvá zóna: 30 cm
- rozsah: 300 cm
- rozlišení: 1 mm
- vyzařovací úhel: $\pm 15^\circ$
- 1x analogový výstup 0...10 V / spínací, PNP výstup

Schéma zapojení




Technické údaje

Typ	RU300U-M30E-LU8X2-H1151
ID č.	1610113
Ultrazvuková data	
Funkce	senzor přiblížení
Rozsah	300...3000 mm
Rozlišení	1 mm
Minimální měřicí vzdálenost	250 mm
Minimální spínací vzdálenost	250 mm
Frekvence ultrazvuku	120 kHz
Opakovatelnost	$\leq 0.15\%$ z rozsahu
Teplotní drift	$\pm 1.5\%$ z rozsahu
Chyba linearity	$\leq \pm 0.5\%$
Délka hrany jmenovitého ovládacího prvku	100 mm
Přibližovací rychlost	≤ 11 m/s
Rychlost přejezdu	≤ 4.2 m/s
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	15...30 VDC
Zvlnění	10 % U_{ss}
DC jmenovitý provozní proud	≤ 150 mA
Proud naprázdno	≤ 50 mA
Zatěžovací odpor	$\leq 1000 \Omega$
Reakční čas typicky	< 190 ms
Doba ustálení	≤ 300 ms
Výstupní funkce	analogový výstup
Výstup 1	Analogový výstup
Napětový výstup	0...10 V

Funkční princip

Ultrazvukové senzory snímají pomocí zvukových vln bezkontaktně a bez opotřebení objekty různých tvarů. Přitom není důležité, zda je objekt průhledný nebo neprůhledný, kovový, plastový, pevný, kapalný nebo sypký. Také vlivy okolí - mlha, prach a déšť, funkci senzoru téměř neovlivňují. Vyzařovací diagram zobrazuje snímací rozsah senzoru. Podle normy EN 60947-5-7 se používají čtvercové cíle o velikosti 20 x 20 mm, 100 x 100 mm a kruhové tyče s průměrem 27 mm. Důležité: Snímací rozsahy pro jiné cíle se mohou lišit od standardních cílů vzhledem k různým reflexním vlastnostem a geometrii.

Vyzařovací kužel




Technické údaje

Zatěžovací odpor napěťového výstupu	$\geq 1 \text{ k}\Omega$
Frekvence spínání	$\leq 3.3 \text{ Hz}$
Ochrana proti zkratu	ano / taktovaná
Ochrana proti přepólování	ano
Ochrana proti přerušení vodiče	ano
Možnost nastavení	vzdálené nastavení
Mechanické údaje	
Pouzdro	závitové pouzdro, pouzdro M30 x 1,5
Směr vyzařování	přímá
Rozměry	$\varnothing 30 \times 75 \text{ mm}$
Materiál pouzdra	kov, CuZn, niklováno
Utahovací moment upevňovací matice	75 Nm
Materiál akustického měniče	plast, epoxidová pryskyřice a PU pěna
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, 5drát
Okolní teplota	-25... +70 °C
Skladovací teplota	-40...+80 °C
Odolnost vůči tlaku	0,5 ... 5 bar
Stupeň krytí	IP67
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Objekt detekován	LED, zelená
Testy / certifikáty	
MTTF	191 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Prohlášení o shodě EN ISO/IEC	EN 60947-5-7
Odolnost vůči vibracím	IEC 60068-2
Certifikáty	CE cULus

Montážní pokyny

Montážní pokyny / popis



Nastavení mezní hodnoty

Tento ultrazvukový senzor je vybaven analogovým výstupem s nastavitelným rozsahem. Nastavení se provádí pomocí tlačítka Teach. Zelená a žlutá LED signalizují, zda senzor detekuje objekt.

Teach

Teach adaptér TX1-Q20L60 zapojte mezi senzor a připojovací kabel.

- Nastavte objekt na vzdálenou mezní hodnotu.
 - Stiskněte tlačítko proti Ub po dobu 2 - 7 sec.
 - Nastavte objekt na blízkou mezní hodnotu.
 - Stiskněte tlačítko proti Ub po dobu 8 - 11 sec.
- další vlastnosti: Invertování analogového výstupu
- Stiskněte tlačítko po dobu 12 - 17 sec.

LED signalizace


Úspěšné nastavení je signalizováno rychlým blikáním LED. Poté přejde senzor automaticky do provozního režimu. Na neúspěšné nastavení reaguje LED střídavým blikáním zelené a žluté.

V normálním provozu signalizují obě LED stav senzoru.

- zelená: Objekt se nachází uvnitř snímacího rozsahu, ale mimo měřicí rozsah.
- žlutá: Objekt uvnitř měřicího rozsahu.
- nsvítí: Objekt mimo snímacího rozsahu nebo ztráta signálu

Příslušenství

MW-30	6945005
-------	---------




Montážní úchytka pro závitová
pouzdra; materiál: nerez A2 1.4301
(AISI 304)

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá




RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
---------------	---------	---



WKC4.5T-2/TEL	6625028	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
---------------	---------	--

Příslušenství

Rozměrový náčrtek 	Typ	ID č.	
	TX1-Q20L60	6967114	Teach adaptér pro indukční rotační.



Teach adaptér pro indukční rotační,
lineární, úhlové, ultrazvukové a
kapacitní senzory