


LEDIA70SSD5-XQ

zpracování obrazu – ploché světlo




Technické údaje

Typ	LEDIA70SSD5-XQ
ID č.	3016234
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	IR
Vlnová délka	850...940 nm
Životnost LED (L70)	50000 h
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 350 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	500 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	102 x 91 x 28.2 mm
Materiál pouzdra	kov, nerez ocel
Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP68
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Vlastnosti

- těsné pouzdro z nerez oceli
- stupeň krytí: IP68
- barva: infračervený
- Napájení: 24 VDC
- konektor M12x1
- difuzní plastový kryt

Schéma zapojení



Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.