


DF-G1-PS-2M

Optosenzor – optické senzory pro plastové světlovody




Technické údaje

Typ	DF-G1-PS-2M
ID č.	3019355
Optická data	
Funkce	Senzor pro světlovody
Druh provozu	plastové světlovody
Barva světla	červená
Vlnová délka	660 nm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
Zvlnění	< 10 % U _{ss}
DC jmenovitý provozní proud	≤ 40 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	spínací/rozpínací, PNP
Frekvence spínání	5 kHz
Doba ustálení	≤ 500 ms
Reakční čas typicky	< 0.2 ms
Možnost nastavení	tlačítko vzdálené nastavení
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, DF-G1
Rozměry	79.3 x 10 x 33 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál, černá
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-10... +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %

Vlastnosti

- kabel 2 m
- viditelná červená
- Nastavení pomocí multifunkčního tlačítka nebo vodiče Teach
- napájecí napětí: 10...30 VDC
- PNP výstup
- spínání světlem/tmou

Schéma zapojení




Funkční princip

Při stísněných montážních podmínkách nebo při vysokých teplotách jsou často optimálním řešením skleněné nebo plastové světlovody. Světlovody vedou světlo od senzoru ke snímanému objektu. Jednoduché světlovody slouží pro vytvoření jednocestné závory, dvojité světlovody pro reflexní závory.

Technické údaje

Stupeň krytí	IP50
Speciální vlastnosti	zastavení/zpomalení
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Indikace funkční rezervy	duální digitální displej
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed



Akční rádius




Příslušenství

DIN-35-70	3026604	DIN-35-105	3030470
lišta s profilem 35 mm, délka 70 mm		DIN rail, width 35 mm, length 105 mm	
DIN-35-140	3026605		
lišta s profilem 35 mm, délka 140 mm			

Příslušenství



Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	PBT16U	3042822	Plastový světlovod, pracovní režim: Světelný snímač, závitové pouzdro M3 x 0,75, konfekční světlovod bez koncovky, vnější plášť z polyetylénu, pro teploty -30 °C...+70 °C.
	PBT26U	3026080	Plastový světlovod, pracovní režim: Světelný snímač, závitové pouzdro M3 x 0,75, konfekční světlovod bez koncovky, vnější plášť z polyetylénu, pro teploty -30 °C...+70 °C.

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	PBT46U	3025967	Plastový světlovod, pracovní režim: Světelný snímač, závitové pouzdro M3 x 0,75, konfekční světlovod bez koncovky, vnější plášť z polyetylénu, pro teploty -30 °C...+70 °C.




PBT66U	3039982
--------	---------

Plastový světlovod, pracovní režim:
Světelný snímač, závitové pouzdro
M6 x 0,75, konfekční světlovod bez
koncovky, vnější plášť z polyetylénu,
pro teploty -30 °C...+70 °C.



PIT16U	3039983
--------	---------


Plastový světlovod, pracovní režim:
Světelná závara, závitové pouzdro M3 x
0,5, konfekční světlovod bez koncovky,
vnější plášť z polyetylénu, pro teploty
-30 °C...+70 °C.



PIT26U	3026079
--------	---------

Plastový světlovod, pracovní režim:
Světelná závara, závitové pouzdro M3 x
0,5, konfekční světlovod bez koncovky,
vnější plášť z polyetylénu, pro teploty
-30 °C...+70 °C.

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	PIT46U	3026034	Plastový světlovod, pracovní režim: Světelná závara, závitové pouzdro M3 x 0,5, konfekční světlovod bez koncovky, vnější plášť z polyetylénu, pro teploty -30 °C...+70 °C.



PIT66U	3039899
--------	---------

Plastový světlovod, pracovní režim:
Světelná závara, závitové pouzdro M3 x 0,5, konfekční světlovod bez koncovky,
vnější plášť z polyetylénu, pro teploty
-30 °C...+70 °C.

