


TGR3/8MPFMQ

měřicí hrot – plastový světlovod



Vlastnosti

- pro kontrolu hladiny pomocí vidlicového světlovodu PBT46U a PBT26UM6M.1
- pouzdro z polypropylenu s vnějším závitem 3/8-32
- čidlo z křemenného skla
- okolní teplota -30...+70 °C

Technické údaje

Typ	TGR3/8MPFMQ
ID č.	3023268
Optická data	
Funkce	koncovka světlovodu
Druh světelného vodiče	plast
Mechanické údaje	
Pouzdro	závitové pouzdro, TGR3
Rozměry	Ø 15.7 x 34.6 mm
Materiál pouzdra	plast
Materiál pláště	plast
Cyklů ohybů	0
Okolní teplota	-30... +70 °C
Stupeň krytí	IP67

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	PBT26UM6M.1	3065942	Platový světlovod, provozní režim: difuzní, závitová koncovka M6, bez koncovky, polyetylenový vnější plášť, okolní teplota -30 °C...+70 °C, délka: 1829 mm, průměr vlákna: 1829 mm, průměr vlákna: 0,5 mm
	PBT46UM6M.1	3077833	Platový světlovod, provozní režim: difuzní, závitová koncovka M6, bez koncovky, polyetylenový vnější plášť, okolní teplota -30 °C...+70 °C, délka: 1829 mm, průměr vlákna: 1 mm