


TGRM8MM

měřicí hrot – sklo



Vlastnosti


- pro kontrolu hladiny pomocí vidlicového světlovodu BT2..SM8 a BAT2..UM8
- nerezové pouzdro s vnitřním závitem M8
- čidlo z křemenného skla

Technické údaje




Typ	TGRM8MM
ID č.	3023561
Optická data	
Funkce	koncovka světlovodu
Druh světelného vodiče	sklo
Mechanické údaje	
Pouzdro	válcové pouzdro, TGRM8MM
Rozměry	Ø 9.5 x 113 mm
Materiál pouzdra	sklo nerez ocel
Cyklů ohybů	0
Okolní teplota	-140... +249 °C
Stupeň krytí	IP67

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.
	BAT23SM8	3023160



Skleněný světlovod, snímací režim: difuzní, nerezový kabel, pro okolní teplotu -140 °C...+250 °C, délka: 914 mm

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	BAT26SM8	3073127	Skleněný světlovod, snímací režim: difuzní, nerezový kabel, pro okolní teplotu -140 °C...+250 °C, délka: 1829 mm
	BT23SM8	3017277	Skleněný světlovod, snímací režim: difuzní, mosazné závitové pouzdro M8 x 1,25, průměr vlákna 3,2 mm, ohebný nerezový plášť, pro teploty -140 °C...+250 °C, délka: 914 mm
	BT26SM8	3020009	Skleněný světlovod, snímací režim: difuzní, mosazné závitové pouzdro M8 x 1,25, průměr vlákna 3,2 mm, ohebný nerezový plášť, pro teploty -140 °C...+250 °C, délka: 1829 mm